



部品



除振・防振

防振プレート **NEN****NBK**® **Bilz**®ベース
エレメント

補助ベース

ロケティング
エレメントクランプ
ユニットクランピング
パーツメカニカル
パーツモジュラー
ジグシステムブロック
ビルド
ジグシステム

マシンベース

ボール盤
ベース定盤
測定機器

横ベース


クランプ

諸工具


作業台

技術資料


索引






【B5】



【B50】



【B32】



仕様表

| プレート タイプ | 許容荷重 N/cm ² | 摩擦係数 η | 厚さ C mm |
|-------------|---------------------------|----------------|------------|
| B5 | 50~160 | 0.8 | 25 |
| B50 | 50~160 | 0.8 | 25 |
| B32 | 20~80 | 0.8 | 25 |

寸法・価格表

| タイプ B5 | | タイプ B50 | | A | B | 面積 cm ² | 質量 g | 価格 | タイプ B32 | | A | B | 面積 cm ² | 質量 g | 価格 |
|---------|-------------|---------|--------------|------|-----|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|------|-----|-----------------------|---------|---------|
| オーダーNo. | No. | オーダーNo. | No. | | | | | | オーダーNo. | No. | | | | | |
| 89471 | B5-0050-050 | 89493 | B50-0050-050 | 50 | 50 | 25 | 67 | 2,260 | 89515 | B32-0050-050 | 50 | 50 | 25 | 37 | 1,930 |
| 89472 | B5-0075-075 | 89494 | B50-0075-075 | 75 | 75 | 56 | 151 | 3,650 | 89516 | B32-0075-075 | 75 | 75 | 56 | 84 | 2,850 |
| 89473 | B5-0100-050 | 89495 | B50-0100-050 | 100 | 50 | 50 | 135 | 3,120 | 89517 | B32-0100-050 | 100 | 50 | 50 | 75 | 2,740 |
| 89474 | B5-0100-100 | 89496 | B50-0100-100 | 100 | 100 | 100 | 270 | 8,400 | 89518 | B32-0100-100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 5,550 |
| 89475 | B5-0150-075 | 89497 | B50-0150-075 | 150 | 75 | 112 | 302 | 8,550 | 89519 | B32-0150-075 | 150 | 75 | 112 | 168 | 6,250 |
| 89476 | B5-0150-100 | 89498 | B50-0150-100 | 150 | 100 | 150 | 405 | 9,650 | 89520 | B32-0150-100 | 150 | 100 | 150 | 225 | 7,400 |
| 89477 | B5-0150-150 | 89499 | B50-0150-150 | 150 | 150 | 225 | 607 | 14,200 | 89521 | B32-0150-150 | 150 | 150 | 225 | 337 | 11,400 |
| 89478 | B5-0200-100 | 89500 | B50-0200-100 | 200 | 100 | 200 | 540 | 11,400 | 89522 | B32-0200-100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 9,650 |
| 89479 | B5-0250-150 | 89501 | B50-0250-150 | 250 | 150 | 375 | 1012 | 20,500 | 89523 | B32-0250-150 | 250 | 150 | 375 | 562 | 16,500 |
| 89480 | B5-0200-200 | 89502 | B50-0200-200 | 200 | 200 | 400 | 1080 | 22,700 | 89524 | B32-0200-200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 18,800 |
| 89481 | B5-0250-250 | 89503 | B50-0250-250 | 250 | 250 | 625 | 1687 | 31,900 | 89525 | B32-0250-250 | 250 | 250 | 625 | 937 | 24,500 |
| 89482 | B5-0500-100 | 89504 | B50-0500-100 | 500 | 100 | 500 | 1350 | 25,600 | 89526 | B32-0500-100 | 500 | 100 | 500 | 750 | 22,700 |
| 89483 | B5-0500-250 | 89505 | B50-0500-250 | 500 | 250 | 1250 | 3375 | 62,500 | 89527 | B32-0500-250 | 500 | 250 | 1250 | 1875 | 48,400 |
| 89484 | B5-0500-500 | 89506 | B50-0500-500 | 500 | 500 | 2500 | 6750 | 126,000 | 89528 | B32-0500-500 | 500 | 500 | 2500 | 4250 | 95,500 |
| 89485 | B5-1000-500 | 89507 | B50-1000-500 | 1000 | 500 | 5000 | 13500 | 248,000 | 89529 | B32-1000-500 | 1000 | 500 | 5000 | 8500 | 189,000 |
| 89486 | B5-R050 | 89508 | B50-R050 | 50 | - | 20 | 54 | 2,200 | 89530 | B32-R050 | 50 | - | 20 | 30 | 1,880 |
| 89487 | B5-R075 | 89509 | B50-R075 | 75 | - | 44 | 118 | 3,980 | 89531 | B32-R075 | 75 | - | 44 | 66 | 3,390 |
| 89488 | B5-R110 | 89510 | B50-R110 | 110 | - | 95 | 256 | 6,850 | 89532 | B32-R110 | 110 | - | 95 | 142 | 5,700 |
| 89489 | B5-R150 | 89511 | B50-R150 | 150 | - | 176 | 475 | 12,500 | 89533 | B32-R150 | 150 | - | 176 | 264 | 9,650 |
| 89490 | B5-R200 | 89512 | B50-R200 | 200 | - | 314 | 847 | 27,900 | 89534 | B32-R200 | 200 | - | 314 | 471 | 22,200 |
| 89491 | B5-R238 | 89513 | B50-R238 | 238 | - | 450 | 1215 | 31,300 | 89535 | B32-R238 | 238 | - | 450 | 675 | 23,300 |
| 89492 | B5-R300 | 89514 | B50-R300 | 300 | - | 710 | 1917 | 59,500 | 89536 | B32-R300 | 300 | - | 710 | 1065 | 44,400 |