

石定盤架台 (キャスター付タイプ)

GRANITE SURFACE PLATE STAND


耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単です。



GTW-5075J



寸法図



単位：mm

寸法図	品番	A	B	C	D	E	F
①	GTW-5050J	約 800 ~ 850	100	140	280	485 ~ 515	485 ~ 515
①	GTW-4560J	約 800 ~ 850	100	126	336	440 ~ 465	590 ~ 615
①	GTW-6060J	約 800 ~ 850	130	168	336	590 ~ 615	590 ~ 615
①	GTW-5075J	約 800 ~ 850	130	140	420	485 ~ 515	735 ~ 765
②	GTW-75100J	約 800 ~ 850	150	210	560	730 ~ 770	980 ~ 1020
②	GTW-10100J	約 800 ~ 850	150	280	560	980 ~ 1040	980 ~ 1040
③	GTW-10150J	約 800 ~ 850	200	280	420	980 ~ 1040	1480 ~ 1540
③	GTW-10200J	約 800 ~ 850	200	280	560	980 ~ 1040	1980 ~ 2040

- 用途** • 当社石定盤サイズに合わせて製作した架台です。
- 材質** • 標準鋼板 (グレー塗装仕上)
- 特長** • 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
 - 移動に便利なキャスタ付
 - レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
 - ブレ止めアーム付

商品コード	品番	石定盤サイズ (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151253	GTW-5050J	500 × 500 × 100	29kg	160,000	033122
151254	GTW-4560J	450 × 600 × 100	30kg	170,000	033139
151255	GTW-6060J	600 × 600 × 130	33kg	188,000	033146
151256	GTW-5075J	500 × 750 × 130	31kg	225,000	033153
151257	GTW-75100J	750 × 1000 × 150	43kg	250,000	033160
151258	GTW-10100J	1000 × 1000 × 150	50kg	320,000	033177
151259	GTW-10150J	1000 × 1500 × 200	77kg	425,000	033184
151260	GTW-10200J	1000 × 2000 × 200	102kg	480,000	033191

石定盤架台補助プレート


ANCHORING PLATE

石定盤架台の転倒防止に。

- 用途** • 石定盤架台の転倒防止補助
- 材質** • 標準鋼板
- 仕様** • 4 個入
 - 適用架台：GT-4560J、GT-5050J、GT-5075J、GT-6060J、GT-75100J、GT-10100J、GT-10150J、GTW-4560J、GTW-5050J、GTW-5075J、GTW-6060J、GTW-75100J、GTW-10100J、GTW-10150J、GTW-10200J



寸法図



商品コード	品番	標準小売価格	JAN (4975846)
151250	GPL-13	6,000	033429

新製品 NEW ITEM