

プロトラクタ No.192
PROTRACTOR



治具や機械に取り付けて
使用できます。



PRT192-120S

用途●治具・機械等に取り付けて角度測定に使用

材質●ステンレス

特長●ステンレス仕上:PRT192-90S

●シルバー仕上:PRT192-120S・PRT192-200S・PRT192-250S・
PRT192-300S

商品コード	品番	目量	最大測定 角度	本体直径 (mm)	本体厚 (mm)	器差	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
008901	PRT192-90S	1°	180°	90	1.2	±20'	40g	600	009004
008903	PRT192-120S			120	1.5		80g	1,760	009011
008930	PRT192-200S	0.5°	180°	210	2.0	±15'	310g	8,400	009028
008940	PRT192-250S			250	2.0		440g	12,000	009035
008960	PRT192-300S			320	2.5		870g	14,400	009042

プロトラクタ No.192-S2
PROTRACTOR



治具や機械に取り付けて
使用できます。



PRT192-200S2

用途●治具・機械等に取り付けて角度測定に使用

材質●ステンレス

特長●ステンレス仕上:PRT192-90S2


●シルバー仕上:PRT192-120S2・PRT192-200S2・PRT192-250S2・
PRT192-300S2

商品コード	品番	目量	最大測定 角度	本体直径 (mm)	本体厚 (mm)	器差	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
NEW! 008911	PRT192-90S2	1°	180°	90	1.2	±20'	40g	800	009059
NEW! 008912	PRT192-120S2			120	1.5		80g	2,000	009066
NEW! 008913	PRT192-200S2	0.5°	180°	210	2.0	±15'	310g	9,800	009073
NEW! 008914	PRT192-250S2			250	2.0		440g	14,000	009080
NEW! 008915	PRT192-300S2			320	2.5		870g	16,500	009097

プロトラクタ No.193
PROTRACTOR



治具や機械に取り付けて使用できます。



PRT193-150

用途●治具・機械等に取り付けて角度測定に使用

材質●ステンレス

特長●分度器の正円の板です。

●ステンレス仕上

商品コード	品番	目量	最大測定 角度	本体直径 (mm)	本体厚 (mm)	器差	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
009109	PRT193-90	1°	360°	90	1.2	±20'	60g	2,200	009202
009112	PRT193-120			120	1.5		140g	3,300	009219
009115	PRT193-150			150	1.5		210g	4,400	009226
009120	PRT193-200			200	2.0		510g	7,300	009233
009125	PRT193-250			250	2.0		780g	9,900	009240
009130	PRT193-300			300	2.5		1.38kg	13,000	009257