



洋裁メジャー オート 快段目盛 / 洋裁メジャー バラ 快段目盛

SEWING TAPER MEASURE KAIDAN

NEW!

D


JIS 1 級、安心の日本製。抗菌テープ仕様。



DMA-1215KD



DMB-1215KD



用途 ● 寸法測定に

材質 ● テープ芯材: グラスファイバー

- テープ被覆材: 塩化ビニール (抗菌塗料)
- ケース: ABS樹脂 (DMA-1215KD)

特長 ● 伸縮の少ないグラスファイバーメジャー。

- 引き出す時にカタカタ音がしない静音設計。(DMA-1215KD)
- テープに抗菌剤が練り込まれているので雑菌の繁殖を抑えられます。
- 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
- テープ規格: JIS1級

商品コード	品番	タイプ	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	テープ厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
NEW! 111333	DMA-1215KD	オート	1.5	12	0.3	25g	750	662285
NEW! 111334	DMB-1215KD	バラ				10g	400	662292



ラク巻 快段目盛

LONG TAPER MEASURE KAIDAN

NEW!

D

3倍速テープ巻き取り機構搭載！砂やゴミの巻き込みを防ぐ新設計のダストリムーバー付。

3倍速 テープ巻き取り機構

巻き取り速度3倍を実現した故障の少ないハンドルギヤ部。



新設計オリジナル機構

ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。



用途 ● 距離測定に

材質 ● 本体: ABS ● テープ芯材: グラスファイバー

- テープ被覆材: 塩化ビニール

特長 ● 4枚の遊星ギヤと回転軸で滑らかな3倍速巻き取りを実現。

- 耐磨耗性・電気絶縁性に優れ、温度変化に強い目盛テープ。
- 丸洗い可能。
- 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
- テープ規格: JIS1級



MDR-12



GFM-30KD

商品コード	品名	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	テープ厚 (mm)	標準張力	精度 (L=測定長 (m))	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
NEW! 111331	ラク巻 快段目盛	GFM-30KD	30	12.5	0.47	20N	±(0.6+0.4L)mm	640g	7,200	662223
NEW! 111332	ラク巻 快段目盛	GFM-50KD	50					890g	9,500	662230
NEW! 111359	巻尺ダストリムーバー	MDR-12	-	-	-	-	-	60g	1,400	662162