



PEEK/BT

ポリエーテルエーテルケトン / 六角ボルト
Polyether ether ketone / Hexagon head bolt




品番 Product number		PEEK/BT-M○-L○									
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12					
ピッチ / Pitch	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75					
B × H	7×2.8	8×3.5	10×4	13×5.5	17×7	19×8					
L	8	100	—	—	—	—					
	10	100	100	100	100	—	—				
	12	100	100	100	100	—	—				
	15	100	100	100	100	50	—				
	16	—	—	100	—	—	—				
	20	100	100	100	100	50	50				
	25	100	100	100	100	50	50				
	30	—	100	100	100	50	50				
	35	—	—	100	100	50	50				
	40	—	—	100	100	50	50				
	45	—	—	100	100	50	50				
50	—	—	100	100	50	50					
70	—	—	—	—	—	50					
100	50	50	50	50	—	—					

表中のカラー部分は半ネジとなります。M8-50(S=30) M10-50(S=35)
Colored portion in the table indicates partially threaded screw.

販売単位 Quantity

PEEK/CB

ポリエーテルエーテルケトン / 六角穴付ボルト
Polyether ether ketone / Hexagon socket head cap bolt




品番 Product number		PEEK/CB-M○-L○									
M	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12				
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75				
D × H	5.5×3	7×4	8.5×5	10×6	13×8	16×10	18×12				
B	2.5	3	4	5	6	8	10				
L	6	100	100	100	—	—	—				
	8	100	100	100	—	—	—				
	10	100	100	100	100	100	—	—			
	12	100	100	100	100	100	—	—			
	15	100	100	100	100	100	50	—			
	20	100	100	100	100	100	50	50			
	25	100	100	100	100	100	50	50			
	30	—	100	100	100	100	50	50			
	35	—	—	—	100	100	50	50			
	40	—	100	—	100	100	50	50			
	50	50	—	—	—	—	—	—			
100	—	50	50	50	50	—	—				

販売単位 Quantity

PEEK/NT

ポリエーテルエーテルケトン / 六角ナット
Polyether ether ketone / Hexagon nut



品番 Product number		PEEK/NT-M○									
M	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12		
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75		
B × H	4×1.6	5×2	5.5×2.4	7×3.2	8×4	10×5	13×6.5	17×8	19×10		
販売単位 Quantity	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS** compliant

NEW
PC
PPS
REMY
PEEK
PVC
PI
PP
PTFE
PFA
PVDF
CERAMIC
ワッシャー
ローレット
ねじ
特殊ボルト
特殊ナット
スペーサー
ワッシャー
ワッシュ
結束バンド
C型止輪
アラバネ
オゾン
サービ