

超小型ローコストのプッシュ式

- 一体成形により部品数を抑え、ローコストながら信頼性を向上。
- 疲労の少ない樹脂ばねを採用し、機械的3万ステップの長寿命を達成。
- 設定範囲を限定できるストップ付きを用意。
- 誤操作防止用にペンプッシュタイプをシリーズ化。



種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

■スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式	形A7D				形A7DP	
	ねじ締め取り付け(裏面取り付け)		ワンタッチ取り付け(表面取り付け)		ワンタッチ取り付け(表面取り付け)	
分類(注1)						
表示文字高さ	3.2mm					
出力コード	プリント基板用端子					
端子の種類	ライトグレー		黒		ライトグレー	
ケースの色	ライトグレー		黒		黒	
06(2進化10進)	◎形A7D-106	◎形A7D-106-1	◎形A7D-206	◎形A7D-206-1	◎形A7DP-206	◎形A7DP-206-1
標準価格(¥)	530				405	

- 注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取り付け板を組み合わせて4桁にしたものです。
 注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。
 注3. ストップつきも揃えています。各形式中の“106”もしくは“206”の後に“-S□□”をつけ□□の中にストップ範囲をご指定ください。
 例えば範囲を0~6とする場合“-S06”となります。[例：形A7D-106-S06-1]
 注4. ダイアルの「+」「-」表示も可能です。各形式中の“106”もしくは“206”の後に-PMをつけてください。[例：形A7D-106-PM・形A7D-106-PM-1]

■オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取り付け板・スペアユニットなどの付属品をご利用ください。

付属品	分類	ねじ締め取り付け用(裏面取り付け)		ワンタッチ取り付け用(表面取り付け)		標準価格(¥)
		ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	
取り付け板(1対)		◎形A7D-1M *	◎形A7D-1M-1 *	◎形A7D-2M *	◎形A7D-2M-1 *	101
スペアユニット		形A7D-1P◎ *	形A7D-1P◎-1	形A7D-2P◎	形A7D-2P◎-1	-

- 注. スペアユニットの形式中、◎にはA~Uの記号が入ります。(下のスペアユニットの説明の表をご覧ください)
 スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のもので、他の刻印付きのタイプは、すべて受注生産となります。価格はお問い合わせください。
 *最小発注単位は10個です。上記価格は1個の標準価格です。

●取り付け板

スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに固定するためのものです。右と左で一對になっています。

●スペアユニット

- 各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
- 時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)別途ご相談ください。

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
刻印	無表示	SEC	MIN	H	g	kg	mm	cm	m	℃
記号	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	
刻印	PCS	年	月	日	×10 SEC	時	分	0	.	