

専用工具

1パック3本入 ダイヤモンドベルト

- 耐摩耗性と耐久性に優れ、安定した仕上げ加工面を保持できます。
- 超硬、焼き入れ鋼、金型鋼、特殊鋼からセラミックス、FRP、カーボン繊維、ガラス石材、難削材等の高効率加工に適しています。

ハードタイプ(周長300mm)

粒度	8mm幅
# 80	65011
# 120	65012
# 240	65014
# 320	65015
# 600	65017

アソートセット

全粒度(5種×各1本)合計5本 … **65019**

ソフトタイプ(周長300mm)

粒度	8mm幅
# 120	65021
# 180	65022
# 240	65023
# 320	65024
# 400	65028
# 600	65025
# 800	65026
# 1,000	65027

アソートセット

全粒度(8種×各1本)合計8本 … **65030**

1パック30本入 ジルコニアベルト

- アルミ、ステンレス、真鍮等、目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
- ジルコニア砥粒を強固にコーティングした、耐久性に優れた難削材用ベルトです。

(周長300mm)

粒度	8mm幅
# 80	64971
# 100	64972
# 120	64973

アソートセット

全粒度(3種×各10本)合計30本 **64975**

1パック5本入 フェルトベルト

- 高密度羊毛を布基材に貼り付けた仕上げ研磨用ベルトです。
- ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨コンパウンドを併用してください。
- ソフトな基材により平面、曲面によくなじみ、高効率に精度高い仕上げが可能です。

(周長300mm)

8mm幅×1mm厚
65101

※1パック単位でご注文ください。

防護用品

安全の為に作業中は必ずご使用願います。

保護メガネ

1パック
1個入

耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。

I 眼型(対飛散物)JIS 規格

- フレーム：プラスチック
- レンズ：ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。
- 重さ：43g



コード番号 **1パック1個入**
69101 ¥2,800

ゴーグル型(対飛散物・対飛来粉塵)JIS 規格

- フレーム：軟質ビニール
- レンズ：ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。ベルト回転式。
- 重さ：31g



コード番号 **1パック1個入**
69102 ¥3,400

フェイスシールド(防護面)(対飛来粉塵・飛来粉塵・液体飛沫用)

1パック
1個入

研磨、研削作業において顔面全体を飛来物から保護します。

曲面タイプ(帽子タイプ)

- レンズ：アクリル樹脂
- キャップ部：塩ビ曲面レンズ、マジックテープバンド固定
- 重さ：144g

コード番号 **1パック1個入**
69105 ¥6,600



平面タイプ(帽子タイプ)

- レンズ：アセテート樹脂
- キャップ部：塩ビ平面レンズ、曇り止め加工マジックテープバンド固定
- 重さ：144g

コード番号 **1パック1個入**
69106 ¥7,000



使い捨て防塵用マスク

1パック
5枚入

研磨、研削作業の防じん用に最適です。手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。

防塵用マスク

- 鼻あて部フィット調整付き。



装着の仕様
コード番号 **1パック5枚入**
69111 ¥2,400

防塵用マスク

排気弁付きタイプ

- 鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。



装着の仕様
コード番号 **1パック5枚入**
69112 ¥3,000
69115 ¥3,000