

OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)



放熱用ルーバー付屋外用キャビネット!

- 両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。
 - ルーバー部は金網付です。
 - 接地端子は公共建築工事標準仕様です。
- ◎注意 換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材 質	鉄
取付基板	鉄製基板(2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
扉 形 式	片扉又は両扉

関連商品

OR 屋外用制御盤キャビネット(61~65頁)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

単位/mm

●屋根付 フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg	安定器取納数 200V/ 400W以下
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ				
◎	OR20-34LA	29,000	1	片扉	300	400	200	430	220	320	182	10.5	1	
◎	OR20-45LA	37,000	1	"	400	500	"	530	320	420	"	15.2	—	
◎	OR20-54LA	37,000	1	"	500	400	"	430	420	320	"	15.5	2	
◎	OR20-57LA	48,500	1	"	"	700	"	730	"	620	"	23.6	—	
◎	OR20-58LA	52,500	1	"	"	800	"	830	"	720	"	26.4	4	
◎	OR20-59LA	56,500	1	"	"	900	"	930	"	820	"	29.1	—	
◎	OR20-64LA	39,000	1	"	600	400	"	430	520	320	"	18.1	3	
◎	OR20-65LA	42,000	1	"	"	500	"	530	"	420	"	21.2	—	
◎	OR20-68LA	56,500	1	"	"	800	"	830	"	720	"	30.7	6	
◎	OR20-612LA	74,500	1	"	"	1,200	"	1,230	"	1,120	176	44.0	9	
◎	OR20-88-1LA	66,500	1	"	800	800	"	830	720	720	182	39.2	8	
◎	OR20-812-1LA	83,500	1	"	"	1,200	"	1,230	"	1,120	176	55.9	12	
◎	OR20-108-2LA	80,000	1	両扉	1,000	800	"	830	920	720	182*	49.2	10	

フカサ 250mm

◎	OR25-45LA	39,000	1	片扉	400	500	250	530	320	420	232	16.4	1
◎	OR25-65LA	42,500	1	"	600	"	"	"	520	"	"	22.7	2
◎	OR25-610LA	66,500	1	"	"	1,000	"	1,030	"	920	226	39.5	4
◎	OR25-76-1LA	56,500	1	"	700	600	"	630	620	520	232	29.4	—
◎	OR25-710-1LA	66,500	1	"	"	1,000	"	1,030	"	920	226	44.7	—
◎	OR25-85-1LA	55,000	1	"	800	500	"	530	720	420	232	28.8	3
◎	OR25-86-1LA	58,500	1	"	"	600	"	630	"	520	"	32.9	—
◎	OR25-810-1LA	78,000	1	"	"	1,000	"	1,030	"	920	226	50.0	6
◎	OR25-814-1LA	95,500	1	"	"	1,400	"	1,430	"	1,320	"	65.3	9
◎	OR25-1010-2LA	95,500	1	両扉	1,000	1,000	"	1,030	920	920	"	61.7*	8
◎	OR25-1014-2LA	122,000	1	"	"	1,400	"	1,430	"	1,320	"	80.6*	12
◎	OR25-1210-2LA	111,000	1	"	1,200	1,000	"	1,030	1,120	920	"	72.2*	10

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

★両扉の合せ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。

OR-LS 屋外用熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

- 扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。



価格は 屋外用熱機器収納キャビネット^{マイナス} (OR-LA) の価格 — 下記の価格 です。

ご注文の際は品名記号の末尾の[A]を[S]に変更してご利用ください。
[例] OR20-34LA → OR20-34LS となります。

納期区分	標準価格 円
⑤	1,800

①③⑤⑦標準品(納期別)