

MHA 引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩・アルカリ)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

ハンドル
鍵違い
対応

粉体塗装

電力量計200・250A単独計器が収納可能!

- 防水平面ハンドル (H-85)を採用しています。
 - 200A単独計器は中部電力、九州電力向けです。
 - 250A単独計器は東北電力、北海道電力向けです。
- (注)キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工 F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工 F22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	木製基板(25mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハンドル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)	



関連商品

SMH ステンレス引込計器盤キャビネット (313頁)

屋内・屋外兼用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

単位/mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			木製基板寸法		取付スペース		製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	中部電力、九州電力管内向	東北電力、北海道電力管内向	
◎ ③	MHA-151	34,000	1	400	650	200	320	570	(WHM 単(三)相3線式 200A)×1	(WHM 単相3線式 250A)×1	15.9
◎ ③	MHA-18	49,500	1	〃	1,200	〃	〃	1,120	(WHM 単(三)相3線式 200A)×1 [ELB 3P 200A]×1	(WHM 単相3線式 250A)×1 [ELB 3P 250A]×1	27.3
◎ ③	MHA-251	44,500	1	600	650	〃	520	570	(WHM 単(三)相3線式 200A)×2	(WHM 単相3線式 250A)×2	22.1
◎ ③	MHA-28	68,000	1	〃	1,200	〃	〃	1,120	(WHM 単(三)相3線式 200A)×2 [ELB 3P 200A]×2	(WHM 単相3線式 250A)×2 [ELB 3P 250A]×2	37.7

OMH 引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩・アルカリ)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

ハンドル
鍵違い
対応

粉体塗装

関連商品

SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット (313頁)



●屋根付

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

単位/mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	寸 法			外形寸法		木製基板寸法		取付スペース		製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	中部電力、九州電力管内向	東北電力、北海道電力管内向		
◎ ③	OMH-151	39,500	1	400	650	200	680	320	570	(WHM 単(三)相3線式 200A)×1	(WHM 単相3線式 250A)×1	17.7	
◎ ③	OMH-18	53,500	1	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	(WHM 単(三)相3線式 200A)×1 [ELB 3P 200A]×1	(WHM 単相3線式 250A)×1 [ELB 3P 250A]×1	29.1	
◎ ③	OMH-251	49,500	1	600	650	〃	680	520	570	(WHM 単(三)相3線式 200A)×2	(WHM 単相3線式 250A)×2	24.5	
◎ ③	OMH-28	74,000	1	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	(WHM 単(三)相3線式 200A)×2 [ELB 3P 200A]×2	(WHM 単相3線式 250A)×2 [ELB 3P 250A]×2	40.1	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■検針窓は全て強化処理ガラスを使用しています。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]MHA-151→MHA-151Cとなります。