



H キャビネット用ハンドル



単位:mm

■ 防水ハンドル・10コ入

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	名称	回転方向(開けるときの)	摘要	寸法								
								A	B	C	C1	D	E	F	G	H
◎	H-120	28,500	10コで1セット	1セット	防水ハンドル(小)		止め金付	□8	62.5	14.5	15.5	27.5	24	120	24	13
◎	H-150	32,500	”	1セット	防水ハンドル(大)		”	□10	77.5	21	23.5	27	30	150	30	16

■ 防水ハンドル・1コ入(上記商品の入数を1コにした商品です。)

◎	H-120-Z	4,300	1コで1セット	1セット	防水ハンドル(小)		止め金付	□8	62.5	14.5	15.5	27.5	24	120	24	13
◎	H-150-Z	4,950	”	1セット	防水ハンドル(大)		”	□10	77.5	21	23.5	27	30	150	30	16

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品


■上記商品はキーNo.N200を採用しています。また、リバーシブルキーNo.R200でも施錠可能です。

ハンドル交換価格表

日東工業キャビネットは下記の様にハンドルの交換が可能です。

価格は **キャビネットの価格** + **下記の変更分価格^{※1}** です。

※1. 両扉の場合は価格が2倍になります。



■ 変更分価格

ハンドル交換		標準価格 円
キーハンドル H-24N(-Z)・25N(-Z) 封印付キーハンドル H-26N(-Z)・27N(-Z)	筐形ハンドル(豆) H-61(-Z)	900
	” (小) H-62(-Z)	900
	” (大) H-63(-Z)	900
	防水角形ハンドル H-65(-Z)	900
	防水コインハンドル H-35(-Z)	900
	防水ハンドルE(小) H-120E(-Z)	2,700
	防水矢形ハンドル(小) H-67N(-Z)	900
	” (大) H-68N(-Z)	900
防水コインハンドル H-35(-Z)	キーハンドル H-24N(-Z)・25N(-Z)	1,800
	筐形ハンドル(豆) H-61(-Z)	900
	” (小) H-62(-Z)	900
	” (大) H-63(-Z)	900
	防水角形ハンドル H-65(-Z)	1,800
	イカリ形キー付ハンドル ※ H-41A(-Z)	2,700
	防水ハンドルE(小) H-120E(-Z)	3,600
	防水矢形ハンドル(小) H-67N(-Z)	1,800
” (大) H-68N(-Z)	1,800	

ハンドル交換		標準価格 円
防水矢形ハンドル (小)H-67N(-Z)	筐形ハンドル(豆) H-61(-Z)	900
	” (小) H-62(-Z)	900
	” (大) H-63(-Z)	900
	防水角形ハンドル H-65(-Z)	1,800
	イカリ形キー付ハンドル ※ H-41A(-Z)	2,700
	防水コインハンドル H-35(-Z)	900
	防水ハンドルE(小) H-120E(-Z)	2,700
	キーハンドル H-24N(-Z)・25N(-Z)	1,800
防水矢形ハンドル (大)H-68N(-Z)	筐形ハンドル(豆) H-61(-Z)	900
	” (小) H-62(-Z)	900
	” (大) H-63(-Z)	900
	防水角形ハンドル H-65(-Z)	1,800
	イカリ形キー付ハンドル ※ H-41A(-Z)	2,700
	防水コインハンドル H-35(-Z)	900
	防水ハンドルE(小) H-120E(-Z)	2,700
	キーハンドル H-24N(-Z)・25N(-Z)	900

- ご注意**
1. 仮設スイッチボックスKA-Aは筐形ハンドル(大)、イカリ形キー付ハンドル、防水ハンドルEへの変更はできません。
 2. ※イカリ形キー付ハンドルへの変更の際は、止め金取付面の高さが他のハンドルと異なるため、止め金の調整が必要となります。
また、イカリ形キー付ハンドルは屋外で使用されるキャビネットへの変更はできません。
 3. 片扉の製品(上図のようにハンドルが左側に付く製品)において、キーハンドルへハンドル交換する際は、H-24N(-Z)もしくはH-26N(-Z)をお選びください。(但し、扉の開く方向を変更してご使用の際は、H-25N(-Z)もしくはH-27N(-Z)をお選びください。)
 4. プラボックスFP-A、FOP-A、FOPS-A、FOMS-Bについてハンドルを変更する際は、別途お問合せください。
 5. ハンドル交換の際、梱包の都合上ハンドルを組付けずに出荷する場合がございますのでご了承ください。
 6. SO-A、OAB、OASはモデルチェンジによりハンドル形状が変更になりましたので、ハンドルの交換ができません。

盤用パーツ
盤外装用
盤取付用
盤内装用
配線用
配線補助用
高圧用
各種パーツ
機械周辺用
EMC関連