

# スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 切れるタイプ

花紙モーターホン  
20 Point


## 工業用パッド 切れるタイプ

**特長**

- 十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
- サンドペーパーのように目詰まりしません。
- 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを上げることができます。
- 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
- 水、油も併用できます。

**用途**

- 酸化皮膜や錆とりに
- 汚れ、付着物の除去に
- スリ傷のぼかしに
- 塗料コートやラミネート前の粗面化に
- ヘアラインや一般仕上げに



Appli.



手で切れる!

※パッドホルダー #961に装着すると作業性がアップします。

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	色	サイズ	発注品番	出荷単位	価格
工業用パッド 切れるタイプ	S(シリコンカーバイド)	VF(ベリーファイン)	#320	赤茶	150mm×230mm	7447 DOT	60枚(中箱10枚)	オープン
		UF(ウルトラファイン)	#800	灰		7448 DOT		
		EXT12	#1200	赤紫		7512 DOT		
		EXF	#1500	灰		7515 DOT		
		EXT20	#2000	灰		7520 DOT		
		EXT30	#3000	うす茶		7530 DOT		

# スコッチ・ブライト™ マルチソフト

## マルチソフト

**特長**

- 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。
- サンドペーパーに比べ目詰まりがありません。
- スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
- 柔軟性がありますので曲面によくなじみます。
- ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。

**用途**

- 金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング
- 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング
- 塗装前の肌荒らし
- 金属、樹脂の化粧仕上げ



複雑な形状物のクリーニング

Appli.

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	色	サイズ	発注品番	出荷単位	価格
マルチソフト	A(酸化アルミニウム)	VF(ベリーファイン)	#320	赤	200mm×6m	7557 M/SOFT AVF	4ロール	¥6,510/ロール
	S(シリコンカーバイド)	UF(ウルトラファイン)	#600	灰		7558 M/SOFT SUF		

※100mm巾毎にミシン目入/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。

# スコッチ・ブライト™ スーパーがんこ

花紙モーターホン  
20 Point

## スーパーがんこ / スーパーがんこ大判



**特長**

- ほつれ、裂けがまったくなく常に安定した研磨力があります。
- サンドペーパーのように目詰まりがありません。
- 水、油、洗剤との併用も可能です。

**用途**

- 塗装前の足つけ
- がんこなサビ取り
- 古い塗膜の剥離
- ヘアライン仕上げ
- 溶接のヤケ取り
- コンクリート面の汚れ落とし



古い塗膜剥離

Appli.

■スーパーがんこ ●パッドホルダー961と合わせてご使用ください。手のひらにジャストフィットの大きさで作業性を大幅にアップします。

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	色	サイズ(mm)	発注品番	出荷単位	価格
スーパーがんこ	A(酸化アルミニウム)	粗目(アラメ)	#60~#80	こげ茶	100×150	S/GANKO ARAME	60枚(中箱10枚)	¥761/枚
		細目(ホソメ)	#100~#120			S/GANKO HOSOME		

■スーパーがんこ 大判 ●広範囲にわたるがんこなさび・汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。

製品名	砥粒の種類	グレード	仕上がり相当	色	サイズ(mm)	発注品番	出荷単位	価格
スーパーがんこ 大判	A(酸化アルミニウム)	粗目(アラメ)	#60~#80	こげ茶	140×250	S/GANKO ARAME L	30枚(中箱5枚)	¥1,397/枚
		細目(ホソメ)	#100~#120			S/GANKO HOSOME L		



### ■がんこホルダー 970J

●スーパーがんこ大判にご使用ください。●市販のネジ込式継柄(ローラー継柄)に取り付けてご使用ください。

製品名	サイズ(mm)	発注品番	出荷単位	価格
がんこホルダー 970J	133×250	970J	10個(中箱1個)	¥4,620/個