

## 設定は操作のしやすい スナップ動作のプッシュ式

- 誤操作防止用にロックタイプをシリーズ化。



### 種類／標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

#### ■スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式	形A7CN			
	ねじ締め取り付け(裏面取り付け)		ワンタッチ取り付け(表面取り付け)	
分類(注1)				
表示文字高さ	3.4mm			
出力コード番号	プリント基板用端子			
端子の種類				
ケースの色	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒
O6(2進化10進)	—	◎形A7CN-106-1	◎形A7CN-206	◎形A7CN-206-1
標準価格(¥)	500			

形式	形A7CN-L	
分類(注1)	ワンタッチ取り付け(表面取り付け)	
表示文字高さ	3.4mm	
端子の種類	プリント基板用端子	
ケースの色	ライトグレー	黒
O6(2進化10進)	◎形A7CN-L206	◎形A7CN-L206-1
標準価格(¥)	500	

注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取り付け板を組み合わせて4桁にしたものです。

注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。

注3. ダイアルの「+」「-」表示も製作可能です。各形式中の“-206”の後に“-PM”をつけてください。[例：形A7CN-206-PM・形A7CN-206-PM-1]

#### ■オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取り付け板・スペアユニットなどの付属品をご利用ください。

分類	ねじ締め取り付け用 (裏面取り付け)		ワンタッチ取り付け用 (表面取り付け)		標準価格 (¥)
	ケースの色		ライトグレー	黒	
取り付け板(1対)	◎形A7CN-1M-1 *		◎形A7CN-2M *	◎形A7CN-2M-1 *	92
スペアユニット	形A7CN-1P <sup>Ⓐ</sup> -1		形A7CN-2P <sup>Ⓐ</sup>	形A7CN-2P <sup>Ⓐ</sup> -1	

注. スペアユニットの形式中、<sup>Ⓐ</sup>にはA~Jの記号が入ります。(次ページのスペアユニットの説明の表をご覧ください)

スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のもので、他の刻印付のタイプは、すべて受注生産となります。価格はお問い合わせください。

\*最小発注単位は10個です。上記価格は1個の標準価格です。