

種類・標準価格 Selection table

種類	測定範囲	繰返精度	アナログ出力・通信機能	制御出力	型式( )はコネクタ式		標準価格(税別)
					NPNタイプ	PNPタイプ	
 拡散反射型 (レーザークラス2)	 30±4mm	2μm (4μm*)	4~20mA	2ch	<b>CD33-30NA</b> (CD33-30CNA)	<b>CD33-30PA</b> (CD33-30CPA)	98,000円
			0~10V		<b>CD33-30NV</b> (CD33-30CNV)	<b>CD33-30PV</b> (CD33-30CPV)	
			RS-422	1ch	<b>CD33-30N-422</b> (CD33-30CN-422)	<b>CD33-30P-422</b> (CD33-30CP-422)	
	 50±10mm	5μm (8μm*)	4~20mA	2ch	<b>CD33-50NA</b> (CD33-50CNA)	<b>CD33-50PA</b> (CD33-50CPA)	
			0~10V		<b>CD33-50NV</b> (CD33-50CNV)	<b>CD33-50PV</b> (CD33-50CPV)	
			RS-422	1ch	<b>CD33-50N-422</b> (CD33-50CN-422)	<b>CD33-50P-422</b> (CD33-50CP-422)	
	 85±20mm	10μm (15μm*)	4~20mA	2ch	<b>CD33-85NA</b> (CD33-85CNA)	<b>CD33-85PA</b> (CD33-85CPA)	
			0~10V		<b>CD33-85NV</b> (CD33-85CNV)	<b>CD33-85PV</b> (CD33-85CPV)	
			RS-422	1ch	<b>CD33-85N-422</b> (CD33-85CN-422)	<b>CD33-85P-422</b> (CD33-85CP-422)	
	 120±60mm	30μm (45μm*)	4~20mA	2ch	<b>CD33-120NA</b> (CD33-120CNA)	<b>CD33-120PA</b> (CD33-120CPA)	
			0~10V		<b>CD33-120NV</b> (CD33-120CNV)	<b>CD33-120PV</b> (CD33-120CPV)	
			RS-422	1ch	<b>CD33-120N-422</b> (CD33-120CN-422)	<b>CD33-120P-422</b> (CD33-120CP-422)	
	 250±150mm	75μm (100μm*)	4~20mA	2ch	<b>CD33-250NA</b> (CD33-250CNA)	<b>CD33-250PA</b> (CD33-250CPA)	
			0~10V		<b>CD33-250NV</b> (CD33-250CNV)	<b>CD33-250PV</b> (CD33-250CPV)	
			RS-422	1ch	<b>CD33-250N-422</b> (CD33-250CN-422)	<b>CD33-250P-422</b> (CD33-250CP-422)	
 正反射型 (レーザークラス1)	 26.3±2mm	1μm	RS-422	1ch	<b>CD33-L30N-422</b> (CD33-L30CN-422)	<b>CD33-L30P-422</b> (CD33-L30CP-422)	
	 47.3±5mm	2.5μm			<b>CD33-L50N-422</b> (CD33-L50CN-422)	<b>CD33-L50P-422</b> (CD33-L50CP-422)	
	 82.9±10mm	5μm			<b>CD33-L85N-422</b> (CD33-L85CN-422)	<b>CD33-L85P-422</b> (CD33-L85CP-422)	

※( )は応答時間Fast時の繰返精度です。  
●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルDOL-1208-G05MFをお買い求めください。

オプション・アクセサリ Options

コネクタケーブル

**DOL-1208-G05MF**

7,400円(税別)  
M12 8ピンコネクタケーブル  
ケーブル長5m



※2013年1月より価格が改定されました。

変位センサコントロールユニット



**UQ1-02**

39,800円(税別)  
三菱電機MELSEC-Qシリーズとの接続に  
※CD33シリーズのRS-422タイプで使用可

- 光電センサ
- 専用光電センサ
- 特殊用途・用途限定センサ
- レーザ変位センサ
- 距離センサ
- ライトカーテンエリアセンサ
- 超音波センサ
- 静電容量センサ
- 近接センサ
- 画像センサ
- LED照明
- バーコードリーダー
- 2次元コードリーダー
- 圧力センサ
- 水位センサ
- ロータリーエンコーダ
- 温度計
- 検査装置
- サポート

C-MOS  
アンプ内蔵

- CD22
- CD5
- UQ1-01
- CD33
- UQ1-02
- CD4
- CD3
- DT20Hi
- CD1
- SHP