

## ● 組み合わせ一覧

直交軸

## ● 平行軸コンビタイプ

平行軸  
丸シャフト

出力	品名	コンビモーター部 品名*	モーター部 品名	ギヤヘッド部 品名	スピードコントローラ部 品名
6 W	US2-26JA-□■	SCM26JA-□	SCM26GV-JA	2GV□B	US2D6-JA
	US2-26JC-□■	SCM26JC-□	SCM26GV-JC		US2D6-JC
	US2-26UA-□■	SCM26UA-□	SCM26GV-UA		US2D6-UA
	US2-26EC-□■	SCM26EC-□	SCM26GV-EC		US2D6-EC
15 W	US2-315JA-□■	SCM315JA-□	SCM315GV-JA	3GV□B	US2D15-JA
	US2-315JC-□■	SCM315JC-□	SCM315GV-JC		US2D15-JC
	US2-315UA-□■	SCM315UA-□	SCM315GV-UA		US2D15-UA
	US2-315EC-□■	SCM315EC-□	SCM315GV-EC		US2D15-EC
25 W	US2-425JA-□■	SCM425JA-□	SCM425GV-JA	4GV□B	US2D25-JA
	US2-425JC-□■	SCM425JC-□	SCM425GV-JC		US2D25-JC
	US2-425UA-□■	SCM425UA-□	SCM425GV-UA		US2D25-UA
	US2-425EC-□■	SCM425EC-□	SCM425GV-EC		US2D25-EC
40 W	US2-540JA-□■	SCM540JA-□	SCM540GV-JA	5GV□B	US2D40-JA
	US2-540JC-□■	SCM540JC-□	SCM540GV-JC		US2D40-JC
	US2-540UA-□■	SCM540UA-□	SCM540GV-UA		US2D40-UA
	US2-540EC-□■	SCM540EC-□	SCM540GV-EC		US2D40-EC
60 W	US2-560JA-□■	SCM560JA-□	SCM560GVH-JA	5GVH□B	US2D60-JA
	US2-560JC-□■	SCM560JC-□	SCM560GVH-JC		US2D60-JC
	US2-560UA-□■	SCM560UA-□	SCM560GVH-UA		US2D60-UA
	US2-560EC-□■	SCM560EC-□	SCM560GVH-EC		US2D60-EC
90 W	US2-590JA-□■	SCM590JA-□	SCM590GVR-JA	5GVR□B	US2D90-JA
	US2-590JC-□■	SCM590JC-□	SCM590GVR-JC		US2D90-JC
	US2-590UA-□■	SCM590UA-□	SCM590GVR-UA		US2D90-UA
	US2-590EC-□■	SCM590EC-□	SCM590GVR-EC		US2D90-EC

\*コンビモーター品名は、モーターとギヤヘッドを組み付けてお求めいただける発注品名です。

## ● 丸シャフトタイプ

出力	品名	モーター部 品名	スピードコントローラ部 品名
6 W	US2-26JA-A■	SCM26A-JA	US2D6-JA
	US2-26JC-A■	SCM26A-JC	US2D6-JC
	US2-26UA-A■	SCM26A-UA	US2D6-UA
	US2-26EC-A■	SCM26A-EC	US2D6-EC
15 W	US2-315JA-A■	SCM315A-JA	US2D15-JA
	US2-315JC-A■	SCM315A-JC	US2D15-JC
	US2-315UA-A■	SCM315A-UA	US2D15-UA
	US2-315EC-A■	SCM315A-EC	US2D15-EC
25 W	US2-425JA-A■	SCM425A-JA	US2D25-JA
	US2-425JC-A■	SCM425A-JC	US2D25-JC
	US2-425UA-A■	SCM425A-UA	US2D25-UA
	US2-425EC-A■	SCM425A-EC	US2D25-EC
40 W	US2-540JA-A■	SCM540A-JA	US2D40-JA
	US2-540JC-A■	SCM540A-JC	US2D40-JC
	US2-540UA-A■	SCM540A-UA	US2D40-UA
	US2-540EC-A■	SCM540A-EC	US2D40-EC
60 W	US2-560JA-A■	SCM560A-JA	US2D60-JA
	US2-560JC-A■	SCM560A-JC	US2D60-JC
	US2-560UA-A■	SCM560A-UA	US2D60-UA
	US2-560EC-A■	SCM560A-EC	US2D60-EC
90 W	US2-590JA-A■	SCM590A-JA	US2D90-JA
	US2-590JC-A■	SCM590A-JC	US2D90-JC
	US2-590UA-A■	SCM590A-UA	US2D90-UA
	US2-590EC-A■	SCM590A-EC	US2D90-EC

●品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。

接続ケーブルを付属している場合は、品名中の■にケーブルの長さを表す-1 (1 m)、-2 (2 m)、-3 (3 m)が入ります。