

円盤分銅

分銅

ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます。



材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609: 2008 10項
のF1級に適合
表面粗さ F1, F2……2μm以下
M1……5μm以下
密度 JIS B 7609: 2008 11項
に適合



材質 黄銅クロムメッキ
表面粗さ M1, M2……5μm以下
密度 JIS B 7609: 2008 11項
に適合



材質 鉄 (塗装処理)

円盤分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
5kg	F1DS-5K	¥52,000	F2DS-5K	¥48,000	M1DS-5K	¥44,000
2kg	F1DS-2K	¥21,000	F2DS-2K	¥18,500	M1DS-2K	¥17,000
1kg	F1DS-1K	¥14,500	F2DS-1K	¥13,500	M1DS-1K	¥12,500
500g	F1DS-500G	¥10,500	F2DS-500G	¥9,300	M1DS-500G	¥7,000
200g	F1DS-200G	¥8,000	F2DS-200G	¥6,800	M1DS-200G	¥6,000
100g	F1DS-100G	¥6,700	F2DS-100G	¥6,000	M1DS-100G	¥5,000
50g	F1DS-50G	¥5,500	F2DS-50G	¥4,700	M1DS-50G	¥3,700
20g	F1DS-20G	¥4,300	F2DS-20G	¥4,200	M1DS-20G	¥3,700
10g	F1DS-10G	¥4,300	F2DS-10G	¥4,200	M1DS-10G	¥3,700


円盤分銅 (黄銅クロムメッキ)

表す量	M1級 (2級) 分銅		M2級 (3級) 分銅		M2級 (3級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
5kg	M1DB-5K	¥48,000	M2DB-5K	¥47,000	M2DF-5K	¥11,000
2kg	M1DB-2K	¥19,000	M2DB-2K	¥18,000	M2DF-2K	¥8,300
1kg	M1DB-1K	¥13,300	M2DB-1K	¥10,500	M2DF-1K	¥5,500
500g	M1DB-500G	¥7,800	M2DB-500G	¥7,200	M2DF-500G	¥3,800
200g	M1DB-200G	¥6,300	M2DB-200G	¥5,600	M2DF-200G	¥2,300
100g	M1DB-100G	¥5,500	M2DB-100G	¥4,800	M2DF-100G	¥1,400
50g	M1DB-50G	¥4,100	M2DB-50G	¥4,000	M2DF-50G	¥1,200
20g	M1DB-20G	¥4,100	M2DB-20G	¥4,000	M2DF-20G	¥900
10g	M1DB-10G	¥4,100	M2DB-10G	¥4,000	M2DF-10G	¥900

板状分銅 (小質量)

分銅

小質量分銅 (500mg～1mg)



OIML型板状分銅

材質 非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609: 2008 10項
のF1級に適合
(非磁性ステンレス)
表面粗さ F1, F2……2μm以下
M1……5μm以下
密度 JIS B 7609: 2008 11項
に適合

OIML型板状分銅 (小質量:非磁性ステンレス)

表す量	E2級分銅 (JCSS校正付)		F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
500mg	E2PSO-500M	¥23,000	F1PSO-500M	¥6,000	F2PSO-500M	¥4,500	M1PSO-500M	¥4,000
200mg	E2PSO-200M	¥23,000	F1PSO-200M	¥6,000	F2PSO-200M	¥4,500	M1PSO-200M	¥4,000
100mg	E2PSO-100M	¥23,000	F1PSO-100M	¥6,000	F2PSO-100M	¥4,500	M1PSO-100M	¥4,000
50mg	E2PSO-50M	¥23,000	F1PSO-50M	¥6,000	F2PSO-50M	¥4,500	M1PSO-50M	¥4,000
20mg	E2PSO-20M	¥23,000	F1PSO-20M	¥6,000	F2PSO-20M	¥4,500	M1PSO-20M	¥4,000
10mg	E2PSO-10M	¥23,000	F1PSO-10M	¥6,000	F2PSO-10M	¥4,500	M1PSO-10M	¥4,000
5mg	E2PSO-5M	¥23,000	F1PSO-5M	¥6,000	F2PSO-5M	¥4,500	M1PSO-5M	¥4,000
2mg	E2PSO-2M	¥23,000	F1PSO-2M	¥6,000	F2PSO-2M	¥4,500	M1PSO-2M	¥4,000
1mg	E2PSO-1M	¥23,000	F1PSO-1M	¥6,000	F2PSO-1M	¥4,500	M1PSO-1M	¥4,000



基準分銅型板状分銅

材質 非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609: 2008 10項
のF1級に適合
表面粗さ F1, F2……2μm以下
M1……5μm以下
密度 JIS B 7609: 2008 11項
に適合

基準分銅型板状分銅 (小質量:非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
500mg	F1PSB-500M	¥4,000	F2PSB-500M	¥3,500	M1PSB-500M	¥3,300
200mg	F1PSB-200M	¥4,000	F2PSB-200M	¥3,500	M1PSB-200M	¥3,300
100mg	F1PSB-100M	¥4,000	F2PSB-100M	¥3,500	M1PSB-100M	¥3,300
50mg	F1PSB-50M	¥4,000	F2PSB-50M	¥3,500	M1PSB-50M	¥3,300
20mg	F1PSB-20M	¥4,000	F2PSB-20M	¥3,500	M1PSB-20M	¥3,300
10mg	F1PSB-10M	¥4,000	F2PSB-10M	¥3,500	M1PSB-10M	¥3,300
5mg	F1PSB-5M	¥4,000	F2PSB-5M	¥3,500	M1PSB-5M	¥3,300
2mg	F1PSB-2M	¥4,000	F2PSB-2M	¥3,500	M1PSB-2M	¥3,300
1mg	F1PSB-1M	¥4,000	F2PSB-1M	¥3,500	M1PSB-1M	¥3,300

板状分銅 (微小質量)

分銅

微小質量分銅 (0.8mg～0.1mg)



材質 非磁性ステンレス鋼
表面粗さ 2μm以下
密度 JIS B 7609: 2008 11項
に適合

板状分銅 (微小質量:非磁性ステンレス)

表す量	F1級相当	
	商品番号	税抜価格
0.8mg	F1PS-08M	¥15,000
0.6mg	F1PS-06M	¥15,000
0.4mg	F1PS-04M	¥15,000
0.2mg	F1PS-02M	¥15,000
0.1mg	F1PS-01M	¥15,000

※別途送料が必要となります。