


G-LIST No. | CW1021

WXLコート 面取りカッタ ポジティブ レギュラ
WXL Coating Carbide Chamfering Cutter-Positive type-Regular

W-HSCT-P

切削条件 Cutting Conditions | P650



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	先端径×テーパ半角×大端径 DC × KAPR × DCX	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
9200106	1 × 45° × 6	50	2.5	6	●	22	12,200
9200108	1 × 45° × 8	60	3.5	8	●	45	14,800
9200110	2 × 45° × 10	70	4	10	●	81	19,000
9200112	2 × 45° × 12	75	5	12	●	121	24,300
9200116	2 × 45° × 16	100	7	16	●	286	39,100

G-LIST No. | CW1023

WXLコート 面取りカッタ ポジティブ ロングシャンク
WXL Coating Carbide Chamfering Cutter-Positive type-Long Shank

WLS-HSCT-P

切削条件 Cutting Conditions | P650



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	先端径×テーパ半角×大端径 DC × KAPR × DCX	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
9200126	1 × 45° × 6		2.5	6	●	46	13,000
9200128	1 × 45° × 8	100	3.5	8	●	76	16,500
9200130	2 × 45° × 10		4	10	●	117	20,900
9200132	2 × 45° × 12	105	5	12	●	172	26,700
9200136	2 × 45° × 16	140	7	16	●	406	47,000



SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイエンドミル
HHS END MILLS

インデキサブル
INDEXABLE TOOL

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフィング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬 面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター



デジタルカタログで最新情報を公開中

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
W-HSCT-P	○				○		○		○	○	
WLS-HSCT-P	○				○		○		○	○	

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item