

	EZ46A1	EZ46A2
回転数	《18V》10,000回転/分 《14.4V》8,000回転/分	
適応 トイシ寸法	《研削用》外径:100mm・最大厚み:6mm・穴径:15mm 《切断用》外径:105mm・穴径:15mm	《研削用》外径:125mm・最大厚み:6mm・穴径:22mm 《切断用》外径:125mm・穴径:22mm
本体寸法/ 質量* (補助ハンドル を除く)	《18V 5.0Ah》 全長345×全高98×全幅118mm/2.15kg 《18V 3.0Ah》 全長333×全高98×全幅118mm/1.95kg 《14.4V 5.0Ah》全長337×全高98×全幅118mm/2.05kg 《14.4V 4.2Ah》全長337×全高98×全幅118mm/2.0kg	《18V 5.0Ah》全長345×全高105×全幅141mm/2.35kg 《18V 3.0Ah》全長333×全高105×全幅141mm/2.15kg
振動3軸合成値	3.4m/s ²	

能力 (目安フル充電) ★市販切断用 トイシ使用	EZ46A1				EZ46A2	
	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
鉄筋(φ10mm)	約130本	約75本	約90本	約80本	約140本	約85本
W3/8軟鋼製全ネジ (SS41)(φ10mm)	約150本	約90本	約120本	約110本	約180本	約110本

品名	品番	EZ46A1					EZ46A2			希望小売価格
		LJ2G	PN2G	LJ2F	LS2F	X	LJ2G	PN2G	X	
プラスチックケース	EZ9661	●	●	●	●	○	○	○	5,600円(税抜)	
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	●	●	○	○	○	15,000円(税抜)	
電池パック18V	5.0Ah	●	○	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)	
	4.2Ah	●	○	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)	
	3.0Ah	○	●	○	○	○	○	○	19,800円(税抜)	
電池パック14.4V	5.0Ah	○	○	●	○	○	○	○	21,800円(税抜)	
	4.2Ah	○	○	●	○	○	○	○	19,800円(税抜)	
	3.0Ah	○	○	○	○	○	○	○	16,000円(税抜)	
	2.0Ah	○	○	○	○	○	○	○	14,000円(税抜)	
グラインダー100 トイシ《研削用》	EZ9X200	○	○	○	○	○	○	○	350円(税抜)	
グラインダー100 トイシ《切断用》	EZ9X201	○	○	○	○	○	○	○	700円(税抜)	
グラインダー100 トイシカバー《研削用》	EZ9X210	●	●	●	●	○	○	○	4,000円(税抜)	
グラインダー100 トイシカバー《切断用》	EZ9X211	○	○	○	○	○	○	○	4,500円(税抜)	
グラインダー100 ディスクフランジ	EZ9X220	●	●	●	●	○	○	○	650円(税抜)	
グラインダー100 クランプナット	EZ9X230	●	●	●	●	○	○	○	600円(税抜)	
グラインダー100 カーボンブラシ ※1	EZ9X240	●	●	●	●	○	○	○	2個組400円(税抜)	
グラインダー100 トイシ着脱用スパナ	EZ4640S7868	●	●	●	●	○	○	○	350円(税抜)	
グラインダー125 トイシカバー《研削用》	EZ46A2K3747	○	○	○	○	○	○	○	5,000円(税抜)	
グラインダー125 トイシカバー《切断用》	EZ46A2K3137	○	○	○	○	○	○	○	6,000円(税抜)	
グラインダー125 ディスクフランジ	EZ46A2K1167	○	○	○	○	○	○	○	900円(税抜)	
グラインダー125 クランプナット	EZ46A2K0207	○	○	○	○	○	○	○	800円(税抜)	
グラインダー125 トイシ着脱用スパナ	EZ46A2S7867	○	○	○	○	○	○	○	900円(税抜)	
補助ハンドル	EZ4640K3237	●	●	●	●	○	○	○	800円(税抜)	

ご注意 切断時の切り込み深さは10mm以下で作業してください(EZ46A1・EZ46A2)。
切断トイシを当てる角度を変えるなどの調整をお願いします。基準を超えた作業を行うと、モーター焼けの原因となります。
※1:φ100mm/φ125mm両用。

充電ディスクグラインダー別売品 詳しくはP.93をご覧ください。

EZ46A1用 (EZ46A2には使用できません。)

【ディスクグラインダー100 トイシ】

《研削用》鉄・アルミなどのバリ取り、仕上げに
EZ9X200 希望小売価格350円(税抜)



《切断用》鋼管・アングル・鉄筋切断に
EZ9X201 希望小売価格700円(税抜)



【ディスクグラインダー100 トイシカバー】

《研削用》
EZ9X210 希望小売価格4,000円(税抜)



《切断用》
EZ9X211 希望小売価格4,500円(税抜)



【ディスクグラインダー100 ディスクフランジ】

EZ9X220 希望小売価格650円(税抜)



【ディスクグラインダー100 クランプナット】

EZ9X230 希望小売価格600円(税抜)



【ディスクグラインダー100 トイシ着脱用スパナ】

EZ4640S7868
希望小売価格350円(税抜)



EZ46A2用 (EZ46A1には使用できません。)

【ディスクグラインダー125 トイシカバー】

《研削用》
EZ46A2K3747
希望小売価格5,000円(税抜)



《切断用》
EZ46A2K3137
希望小売価格6,000円(税抜)



【ディスクグラインダー125 ディスクフランジ】

EZ46A2K1167
希望小売価格900円(税抜)



【ディスクグラインダー125 クランプナット】

EZ46A2K0207
希望小売価格800円(税抜)



【ディスクグラインダー125 トイシ着脱用スパナ】

EZ46A2S7867
希望小売価格900円(税抜)



生産終了商品EZ4640用の別売品はP.93をご覧ください。

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

インパクト
ドリル
振動ドリル
ハンマー
マルチツール
バンドソー
全ネジ
切断工具
ケトル圧着
ダシライカッター
高圧洗浄機
ライト
ブローナー
ラジオ
スピーカー
扇風機
電池アダプタ
電池/充電器
替刃
先端工具
ケース