

直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13202	15cm W左基点	400 (420)		175×15×0.5	10g	4	4 960910 132023
13203	30cm W左基点	800 (840)		330×25×1.0	64g	4	4 960910 132030
13204	60cm W左基点	2,100 (2,205)		635×30×1.2	175g	10	4 960910 132047
13205	1m W左基点	4,000 (4,200)		1,040×35×1.5	420g	4	4 960910 132054
13210	1m 右基点	4,000 (4,200)		1,050×35×1.5	425g	4	4 960910 132108

特長

- 大工さんに便利な尺相当目盛付の正規です。
- 上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプと、上段・下段とも右から始まる右基点タイプ(1mのみ)があります。

仕様

- 裏面換算表付
W左基点タイプ 度量衡換算表付
右基点タイプ インチ換算表付
- 目盛
上段 1mmピッチ
下段 尺相当目盛付



マグネチックスケール シルバー

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13501	15cm JIS	650 (683)		175×15×1.3	15g	4	4 960910 135017
13528	30cm JIS	1,200 (1,260)		335×25×1.8	81g	10	4 960910 135284
13536	60cm JIS	2,500 (2,625)		640×30×2.0	216g	4	4 960910 135369
13544	1m JIS	5,200 (5,460)		1,050×35×2.3	487g	4	4 960910 135444

特長

- JIS 1級
- 直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。

仕様

- 目盛ピッチ
- | | |
|------|----------|
| 上段目盛 | 1mmピッチ |
| 下段目盛 | 0.5mmピッチ |



細巾直尺 シルバー

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13250	30cm	800 (840)		325×15×0.5	18g	50	4 960910 132504
13269	60cm	2,000 (2,100)		630×15×0.5	35g	4	4 960910 132696
13277	1m	3,800 (3,990)		1,030×15×0.5	60g	10	4 960910 132771
13285	1.5m	15,000 (15,750)		1,530×15×0.5	87g	4	4 960910 132856
13293	2m	20,000 (21,000)		2,030×15×0.5	115g	4	4 960910 132931

特長


- 細巾で厚みの薄い直尺です。
- 品質はJIS規格品と同等です。

用途

- R状の寸法取りや機械等への取り付けに。

仕様

- 目盛ピッチ
- | | | |
|------|----------|---------|
| | 30cm~1m | 1.5m~2m |
| 上段目盛 | 1mmピッチ | |
| 下段目盛 | 0.5mmピッチ | 1mmピッチ |



直尺 シルバー 上下段1mmピッチ ※受注生産品


製品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13404	15cm JIS	700 (735)		175×15×0.5	10g	50	4 960910 134041
13463	30cm JIS	1,400 (1,470)		335×25×1.0	65g	4	4 960910 134638
13412	60cm JIS	3,600 (3,780)		640×30×1.2	180g	10	4 960910 134126
13498	1m JIS	7,000 (7,350)		1,050×35×1.5	425g	4	4 960910 134980

特長

- JIS 1級
- 細かい目盛が必要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。

仕様

- 裏面インチ換算表付
- 目盛 上下1mmピッチ



曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

プラスチック
フロトラナー

ノギス
マシナー

コンパス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット