

面付型ラバトリーロック

LAVATORY LOCKS



C-1474
ステンレス製

認識性のよいインジケーター付


特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
- 認識性のよいインジケーター付き
- ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Surface attachment type, it is easy to install.
- Projections on the panel surface are small. The trouble with projections is minimized.
- With easy-to-see indicator.
- The plate spring is built in the latch so the latch does not move by itself.


取付け方法 Installation method



パネル穴明け寸法 (2/3) Panel drilling dimensions



- 仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上：ヘアライン仕上
● 適用扉厚：26～33mm
- 用途 ● トイレ用ドア
- 納期 ● 標準在庫品
- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Hairline finish
● Applicable door thickness: 26 to 33mm
- Specific use ● Lavatory doors


 施錠時：赤 When locking : Red
 解錠時：青 When unlocking : Blue

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1474	●	2D	317	22040	¥2,450	5個～ ¥2,352

 ● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

大型角ラッチ

LARGE-SIZED LOCKS


C-1899
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。
- 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。
- ラッシングレールを利用して固定できます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The door locks simply by pulling out and slide the knob.
- Ideal as inner partition stopper for cold storage/chill vehicles and dry vans.
- This product can be secured by using a lashing rail.



C-1899-1

C-1899-2


- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上：鏡面パフ研磨
- 用途 ● 冷凍・保冷・ドライバン・特装車
- 納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Mirror surface buffing
- Specific use ● Chill cars, cold storage vans, dry van and specially equipped vehicles.




商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1899-1	●	2D/3D	530	22342	¥2,350	5個～ ¥2,256
C-1899-2	●	2D/3D	585	22343	¥2,450	5個～ ¥2,352

 ● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

[C-1899-1]



[C-1899-2]



ファスナー

LATCHES

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム