

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品


機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- 高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
- オールアルミ製で軽量なので、持ち運ぶ測定器・電源装置に最適です。
- 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
- バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP7-36のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図



構成内容

■ 構成部品図はカタログP7-27~30を参照して下さい。

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|----------|----|--------------------|---------------------|
| 1 | フロントパネル | 1 | アルミ板 A1050P t2.0 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
| 2 | リアパネル | 1 | アルミ板 A1050P t2.0 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
| 3 | サイドフレーム | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | グレー塗装・ブラック塗装 |
| 4 | フロントフレーム | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | グレー塗装・ブラック塗装 |
| 5 | リアフレーム | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト |
| 6 | 上下カバー | 各1 | アルミ板 A1100P t1.0 | ライトグレー・ブラック / 塗装 |
| 7 | コーナーブロック | 2 | アルミダイキャスト ADC12 | グレー塗装・ブラック塗装 |
| 8 | リアフィート | 2 | 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0) | シボグレー・シボブラック |
| 9 | ゴム足 | 4 | ポリウレタン | ブラック |
| 10 | バンド取手 | 1 | PP樹脂+エラストマ | グレー・ブラック |

■ フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

付属ビス : M4×6サラ三価クロメート×4
M4×8ナベ三価クロメート×8
M4×10バインド三価黒クロメート×4