

# บานพับปีกผีเสื้อแบบกด

## BUSHING HINGES



**B-211**  
ทำจากอะลูมิเนียม

### ลักษณะเด่น Feature


- เพราะใช้แหวนยางเรซิน (เกรดของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เยี่ยม) ที่ส่วนแกนจึงทำให้ไม่มีผงโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ
- เนื่องจากทำการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
- ใช้แกนสแตนเลส
- A plastic bushing (slide grade) is used for the shaft, so that no metallic particles due to wear are produced.
- Alumite-treated for greater corrosion resistance.
- A stainless steel-made shaft is used.

- ข้อมูล      • วัสดุ: โลหะผสมอะลูมิเนียมยัตริต (A6N01S)  
 จำเพาะ    • การจัดการผิวหน้า: ชุบผิวอะลูมิเนียม
- การใช้งาน   • แผงควบคุมหรืออุปกรณ์ตรวจวัดในคลีนรูม  
 กำหนดส่ง   • สินค้ามาตรฐาน...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนด  
 มอบ            ส่งมอบ
- Specifi-      • Material: Aluminum alloy extrusion (A6N01S)  
 cations       • Finish: Alumite treatment  
 Specific-     • Control boards and measuring equipment for  
 use             clean rooms.




B-211-0



B-211-6



[B-211-0]



[B-211-1~7]



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L	W	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	$\phi$ D <sub>1</sub>	$\phi$ D <sub>2</sub>	$\phi$ D <sub>3</sub>	M	N	( $\alpha^\circ$ )	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-211-0	●	2D/3D	150	100	3	40	68	15	6			8	320	175	13004
B-211-1	●	2D/3D	150									10		101	12710
B-211-2	●	2D/3D	125	60	3		32	12	4.5			5	290	84	12711
B-211-3	●	2D/3D	100				26					8		67	12712
B-211-4	●	2D/3D	65				23					6		30	12791
B-211-5	●	2D/3D		50			30			4.3				24	12792
B-211-6	●	2D/3D		50	2.5		30	9	3.5			4	280	18	12793
B-211-7	●	2D/3D		32			22			3.2				15	12794

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับปีกผีเสื้อ/ที่คล้าย  
อุปกรณ์เสริม



**B**

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลีนรูม

บานพับสำหรับรถจัดท่าพิเศษ

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)