

オプション部品 (別売)



基板取付タッピングビス
EM-2.3
P1-177

ケーブルグランド
P5-61~76

タッピングスペーサー
TPSシリーズ
P1-171

壁付マグネット
NMGシリーズ
P1-167~168

電池構造

記号	N 電池構造 無	F2 単4×2本	F3 単4×3本	F4 単4×4本	M2 単3×2本	M3 単3×3本	M4 単3×4本
構造							


色仕様

■ 実物と写真では多少色が異なります。色確認の為サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

記号	BB ブラック/ブラック	BL ブラック/ライトグレー	BN ブラック/ネイビーブルー	BR ブラック/レッド	BY ブラック/イエロー
色					
記号	WB オフホワイト/ブラック	WL オフホワイト/ライトグレー	WN オフホワイト/ネイビーブルー	WR オフホワイト/レッド	WY オフホワイト/イエロー
色					

型番・寸法・標準価格

■ WHシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。



型番	W	H	D	電池構造	自重 (g)	標準価格
NEW WH125-20-N -□□	79	20	126	無	101.0	830
NEW WH125-20-F2 -□□	79	20	126	単4×2	102.0	1,040
NEW WH125-20-F3 -□□	79	20	126	単4×3	109.0	1,070
NEW WH125-28-N -□□	79	28	126	無	119.0	910
NEW WH125-28-F2 -□□	79	28	126	単4×2	121.0	1,120
NEW WH125-28-F3 -□□	79	28	126	単4×3	127.0	1,170
WH145-20-N -□□	88	20	146	無	125.5	980
WH145-20-F4 -□□	88	20	146	単4×4	129.5	1,270
WH145-25-N -□□	88	25	146	無	137.5	1,030
WH145-25-M2-□□	88	25	146	単3×2	161.5	1,270
WH145-25-M3-□□	88	25	146	単3×3	159.5	1,310
WH145-33-N -□□	88	33	146	無	162.0	1,110
WH145-33-M2-□□	88	33	146	単3×2	180.5	1,350
WH145-33-M3-□□	88	33	146	単3×3	181.5	1,380
NEW WH170-25-N -□□	95	25	171	無	169.0	1,240
NEW WH170-25-M4-□□	95	25	171	単3×4	195.0	1,560
NEW WH170-33-N -□□	95	33	171	無	191.0	1,370
NEW WH170-33-M4-□□	95	33	171	単3×4	220.0	1,710