



MESH GRINDING SHEET

メッシュ研磨シート

- メッシュに砥粒が付いてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。
- 湿式、乾式にご使用できます。
- 両面使用できます。





サイズ Size(mm) A×B	粒度 Grit 品番 NO.						入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
	#60	#80	#100	#120	#180	#240		
230×280	MKC-4	MKC-5	MKC-6	MKC-7	MKC-9	MKC-10	10枚	430
93×228	MKC-4S	MKC-5S	MKC-6S	MKC-7S	MKC-9S	MKC-10S		180

手作業工具

MAGICAL CLOTH

マジカルクロス

- 微粒子の研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨ツヤ出し布です。
- 各素材の小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることができます。
- 小さな傷取り、ツヤ出し用。
- 汚れ取り、ツヤ出し用。
- 水洗いできません。黒くなくても効果はほとんど変わりません。



タイプ Type	色 Color	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
ハード	イエロー	MGC-Y	1枚	630
ソフト	ブルー	MGC-B		

砥石

シート


研磨剤

その他
手作業工具

NYLON SHEET SOFT

ユニロンシート ソフト

- ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。
- ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。
- 粒度が豊富にあり、粗削りから仕上げまでバリエーションが豊富です。
- キズ取りやサビ取りに向きます。
- ヘアライン仕上げにもご使用いただけます。



★ ちょこっとCHECK 仕上がり面粗度目安情報

サイズ Size(mm)	カラー Color	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
150×230	ダークブラウン	NSS-60	#60	10枚	470
	レッドブラウン	NSS-120	#120		380
	パープル	NSS-240	#240		
	ブラウン	NSS-320	#320		
	ブルー	NSS-600	#600		
	ネイビーブルー	NSS-800	#800		
	オレンジ	NSS-1000	#1000		

粒度	最大高さ Ry (μm)	十点平均粗さ Rz (μm)	算術平均粗さ Ra (μm)
#60	4.48	0.46	3.07
#120	2.59	0.28	1.88
#240	2.28	0.27	1.82
#320	1.26	0.17	1.06
#600	0.95	0.13	0.76
#800	0.73	0.09	0.60
#1000	0.54	0.07	0.46

NYLON SHEET E TYPE

ユニロンシート Eタイプ

- ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。
- ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。
- 低コストなお得タイプです。

サイズ Size(mm)	粒度 Grit 品番 NO.			入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
	#150	#240	#400		
150×230	NSS-150S	NSS-240S	NSS-400S	10枚	280

