


点検ハンマー

TEST HAMMER

製品番号	規格	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		A	D	L			
HT-2.5	1/4(0.25)ポンド	94.5	12	390	6	225	¥1,800
HT-05	1/2(0.5)ポンド	111.0	16	420	6	280	¥2,000

NEW



警告 WARNING

- 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。 / Work in the center of impacting face.
- 常に周囲の安全を確認し、保護めがねや防具を使用してください。 / Use goggles and protecting devices.


トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に。
 ナットの緩みやタイヤの空気圧の確認に最適。



レンチホルダー

WRENCH HOLDER

製品番号	レンチ 収納数 (本)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		H	T ₁	T ₂	L	A			
BND61	6	71.5	20.8	32.5	85	102	10	40	¥400
BND71	7	87.0	18.5	30.1	85	114	10	50	¥450



整理・保管に便利なレンチホルダー。
 取り出し簡単・1本ずつスムーズに取り出し可能。
 落下防止カバー付。
 壁掛け用の穴で、壁面に取付け可能。



BND61

BND71



使用例




製品動画


シクネスゲージ

THICKNESS GAUGE

製品番号	対応サイズ (mm)	寸法 (mm)		枚数	梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		A	L				
70M	0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3	13	61	9	1	20	¥1,170
100M	0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3	13	81	9	1	26	¥1,470
150M	0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0	13	136	11	1	61	¥3,500



隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。



70M

100M

150M

注意 CAUTION

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 / Do not use tool for purposes not intended.

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーデット
パワーレンチナットランナー
電動/パワー
電動/パワー
シンパルトコン

建方1番

シヤーレンチ

ナットランナー
シヤーランナー
Uリブランナー

トルシャット

NCTトルコン
フリードクレンチ
トルクモーター
反力駆動レンチ

その他