

ミスミ

## フック留めチューブ



**ココが特長** **工具不要で簡単に電線保護ができるフック留めチューブ**

- 難燃性塩化ビニル製のフック留めチューブです。
- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- 色は黒、グレーの2色から選択可能
- フック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。  
 ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

難燃

全長5m、10m  
 在庫品  
 全長50m(巻き)  
 1~3巻まで  
**5** 日目出荷

使用例



仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル *UL94VTM-0相当品
	フック部	難燃性ポリアセタール(UL94HB)
	厚み	0.34mm
	使用温度範囲	-15~60℃
	色(シート外側)	黒、グレー



■全長50m(巻き)

1巻単位

型番		全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
タイプ	内径φ(mm)			
SZTHB (黒)	10	50	WEBでご確認 お願いします。	5日目
	15			
	20			
	25			
	30			
SZTHG (グレー)	40			
	50			
	70			
	100			

■全長5m、10m

1本単位

型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
タイプ	内径φ(mm)			
SZTHB (黒)	10	5	WEBでご確認 お願いします。	在庫品
	15			
	20			
	25			
	30			
	40			
	50			
	70			
	100			
	SZTHG (グレー)			
15				
20				
25				
30				
40				
50				
70				
100				

■規格表

型番	タイプ	内径φ(mm)	製品幅 (±5)	フック間ピッチ(±3)		シート端~ フック長さ	重量 (g/m)
				長手方向	幅方向		
SZTHB (黒)	10	57	53	37	10	34.6	
	15	75				42.3	
	20	90				48.7	
	25	100				53.0	
	30	115				59.5	
SZTHG (グレー)	40	146	72.8				
	50	175	85.3				
	70	241	113.6				
	100	333	153.2				



Order  
注文例

型番	—	全長
SZTHB20	—	5

ミスミ

## フック留めチューブ(透明)



**ココが特長** **内部配線が見える透明フック留めチューブ**

- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- 透明で保護する電線等を外部から確認可能
- フック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。  
 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

難燃

全長5m、10m  
 在庫品  
 全長50m(巻き)  
 1~3巻まで  
**5** 日目出荷

仕様

材質	シート部	透明軟質塩化ビニル
	フック部	難燃性ポリアセタール(UL94HB)
	厚み	0.4mm
	使用温度範囲	-15~60℃
	色	透明

■規格表

型番	タイプ	内径φ(mm)	製品幅 (±5)	フック間ピッチ(±3)		シート端~ フック長さ	重量 (g/m)
				長手方向	幅方向		
SZTHT	20	90	53	70	10	55.0	
	25	100				60.0	
	30	115				67.5	
	40	146				83.0	
	50	175				97.5	



■全長5m、10m

1本単位

型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
タイプ	内径φ(mm)			
SZTHT	20	5	WEBでご確認 お願いします。	在庫品
	25			
	30			
	40			
	50			
	20			
	25			
	30			
	40			
	50			



Order  
注文例

型番	—	全長
SZTHT20	—	5

■全長50m(巻き)

1巻単位

型番		全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
タイプ	内径φ(mm)			
SZTHT	20	50	WEBでご確認 お願いします。	5日目
	25			
	30			
	40			
	50			

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
 ●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。