



RESIN DIAMOND SHEET

レジンダイヤモンドシート

- クロススペースのレジンボンドタイプ。
- 裏面は両面テープ加工。



タイプ Type	粒度 Grit	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
両面テープ式	#120	KSC-107	1枚	9,500
	#180	KSC-109		
	#240	KSC-1010		8,000
	#320	KSC-1011		
	#400	KSC-1012		
	#600	KSC-1013		
	#800	KSC-1014		
#1000	KSC-1015	4,000		



砥石

シート

POLY DIAMOND FILM SHEET


ポリダイヤモンドフィルムシート

- ダイヤモンド砥粒をポリアミド樹脂の中に含浸させた強力な保持力のあるシートです。
- セラミック、超硬合金、ガラス、水晶、サファイア等の鏡面仕上げ等硬い材料の研磨に適しています。



その他手作業工具

★ ちょっとCHECK 仕上がり面粗度目安情報



粒度	算術平均粗さ Ra (μm)
#800	0.05
#1500	0.025
#3000	0.018
#5000	0.012
#10000	0.008





色 Color	イエロー	ダークグリーン	オレンジ	モスグリーン	オーカーイエロー	ブラウン	ライトグリーン	ダークブラウン	ブラック	グリーン	イエローグリーン	イエロー	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
粒度 μm	150~180	130~150	85~100	65~75	40~60	30~40	20~30	12~20	8~16	3~8	0.5~3	0~1	1枚	58,000
粒度 Grit	#100	#120	#200	#280	#400	#600	#800	#1000	#1500	#3000	#5000	#10000		
品番 NO.	KSP-100	KSP-120	KSP-200	KSP-280	KSP-400	KSP-600	KSP-800	KSP-1000	KSP-1500	KSP-3000	KSP-5000	KSP-10000	1枚	14,500
	KSPS-100	KSPS-120	KSPS-200	KSPS-280	KSPS-400	KSPS-600	KSPS-800	KSPS-1000	KSPS-1500	KSPS-3000	KSPS-5000	KSPS-10000		

DIAMOND FILM SHEET

ダイヤモンドフィルムシート

- 金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。
- フィルムベースのレジンボンドタイプ。
- 裏面は両面テープ加工。
- 加工精度の高い作業に適しています。



タイプ Type	粒度 Grit	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1枚単価)
両面テープ式	#400	KSF-1012	1枚	6,100
	#800	KSF-1014		4,100
	#1000	KSF-1015		
	#1500	KSF-1017		
	#3000	KSF-1020		