

アングルポリッシャー



- サンダーとポリッシャーの1台2役。
- ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。
- アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
- 特殊なギアシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。
- 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。



標準付属品

レギュレーター	1個
カプラ(Rc1/4)	1個
φ125 サンディングパット	1個
スポンジバフ・中目	1個
交換用スパナ	1個

商品仕様

回転数	取付部	全長	外径	重量	使用圧力	エア消費量	排気方向
4000min ⁻¹	5/16"x 24mm	198mm	41mm	1250g	0.62MPa	0.71m ³ /min	後方

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1台単価)
AGS-125	1台	44,000 <small>K</small>

その他機械用

ベルトグラインダー用

オービタルサンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭グラインダー用

ヘアーラインサンダー用

ダイヤモンドホイール

その他電動機械

その他エアーツール

マンドレール

アングルポリッシャー用アイテム

■ サンディングパット



初期に付属しているパットです。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
DPH125MN	1個	4,300

■ サンディングパット・ソフト



スポンジバフ等が使いやすいソフトなパットです。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
DPS125MN	1個	4,300

■ ウールバフA



ふわふわの羊毛でワックス等をふき取りやすいです。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
BMV125A	1個	2,400

■ ウールバフB



テーパーがかかっており、隅までポリッシングが可能です。毛先がカットしてあり研磨傷が小さく仕上がります。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
BMV125B	1個	4,100

■ スポンジバフ・中目



磨き用スポンジバフです。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
PLS125M	1個	2,300

■ スポンジバフ・細目



仕上げ・ツヤ出し用のソフトなスポンジバフです。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
PLS125F	1個	2,300

■ ウールバフC



パイル状になっており、研磨剤をふき取りやすくソフトに仕上げられます。

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
BMV125C	1個	4,100