

## ■ デップ吊バンドシリーズ

電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
- 125A以上は蝶番式。(受注製作)
- バンド本体はSUS430製。(125A以上は鉄製)

### A10148 デップSG吊タン無し

SGP管用。

品番コード A10148 デップSG吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	呼び径	適合管外径 (SG)	t	C	締付ボルト径×長さ	D	吊ボルト径	F	入数 (個)
0018	SG- 15	1/2	21.7	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0022	SG- 20	3/4	27.2	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0037	SG- 25	1	34.0	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	200
0041	SG- 32	1 1/4	42.7	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	150
0056	SG- 40	1 1/2	48.6	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	120
0075	SG- 50	2	60.5	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	100
0080	SG- 65	2 1/2	76.3	1.0	32	M 8×25	26	W 3/8	6	100
0094	SG- 80	3	89.1	1.0	32	M 8×25	26	W 3/8	6	80
0107	SG-100	4	114.3	1.0	32	M 8×25	26	W 3/8	6	60
0111	SG-125	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	W 1/2	8	30
0126	SG-150	6	165.2	3.2	32	M10×30	36	W 1/2	8	30



被膜色/アイボリー ●

### A10150 デップCU吊タン無し

銅管用。

品番コード A10150 デップCU吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	呼び径	適合管外径 (Cu)	t	C	締付ボルト径×長さ	D	吊ボルト径	F	入数 (個)
0016	CU- 8	1/4	9.52	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	400
0035	CU- 10	3/8	12.70	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	400
0040	CU- 15	1/2	15.88	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	350
0054	CU- 19	5/8	19.05	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0069	CU- 20	3/4	22.22	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0073	5	空調用	25.40	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0088	CU- 25	1	28.58	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0092	CU- 32	1 1/4	34.92	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	170
0105	CU- 40	1 1/2	41.28	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	150
0110	CU- 50	2	53.98	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	120
0124	CU- 65	2 1/2	66.68	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	150
0139	CU- 80	3	79.38	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	130
0143	CU-100	4	104.78	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	80
0158	CU-125	5	130.18	3.2	32	M10×30	36	W 1/2	8	30
0162	CU-150	6	155.58	3.2	32	M10×30	36	W 1/2	8	30



被膜色/ブラック ●

### A10153 デップSU吊タン無し

ステンレス薄肉管 (SUモルコ管) 用。

品番コード A10153 デップSU吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	呼び径	適合管外径 (Su)	t	C	締付ボルト径×長さ	D	吊ボルト径	F	入数 (個)
0018	SU- 13	1/2	15.88	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	350
0022	SU- 20	3/4	22.22	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0037	SU- 25	1	28.58	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	250
0041	SU- 30	(1)	34.0	0.6	25	M 6×20	26	W 3/8	6	170
0056	SU- 40	1 1/4	42.7	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	150
0075	SU- 50	1 1/2	48.6	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	120
0080	SU- 60	2	60.5	0.8	25	M 8×25	26	W 3/8	6	100
0094	SU- 75	2 1/2	76.3	1.0	32	M 8×25	26	W 3/8	6	100
0107	SU- 80	3	89.1	1.0	32	M 8×25	26	W 3/8	6	80
0111	SU-100	4	114.3	1.0	32	M 8×25	26	W 3/8	6	60
0126	SU-125	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	W 1/2	8	30
0145	SU-150	6	165.2	3.2	32	M10×30	36	W 1/2	8	30



被膜色/ブルー ●