


A10140 吊タン付

SGP管用の蝶番式吊バンド。

- 「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
- 350A以上は製作品。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10140 吊タン付

単位(mm)



サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径 (VP) (SGP)	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0010	10A	3/8	17.3	1.8	25	M 6×20	26	63	W 3/8	500
0024	15A	1/2	21.7	1.8	25	M 6×20	26	65	W 3/8	180
0471	VP20	V-20	26.0	1.8	25	M 6×20	26	67	W 3/8	200
0039	20A	3/4	27.2	1.8	25	M 6×20	26	68	W 3/8	160
0217	VP25	V-25	32.0	1.8	25	M 6×20	26	70	W 3/8	200
0043	25A	1	34.0	1.8	25	M 6×20	26	71	W 3/8	160
0221	VP30	V-30	38.0	1.8	25	M 6×20	26	73	W 3/8	170
0058	32A	1 1/4	42.7	1.8	25	M 6×20	26	76	W 3/8	140
0062	40A	1 1/2	48.6	1.8	25	M 6×20	26	79	W 3/8	120
0077	50A	2	60.5	1.8	25	M 8×25	26	84	W 3/8	100
0081	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 8×25	26	92	W 3/8	90
0096	80A	3	89.1	2.3	25	M 8×25	26	98	W 3/8	80
0109	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 8×25	26	105	W 3/8	70
0113	100A	4	114.3	2.3	25	M 8×25	26	111	W 3/8	70
0128	125A	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	145	W 1/2	30
0132	150A	6	165.2	3.2	32	M12×45	36	157	W 1/2	25
0147	175A	7	190.7	4.5	32	M12×45	40	175	W 1/2	
0151	200A	8	216.3	4.5	38	M12×45	45	189	W 1/2	
0166	250A	10	267.4	6.0	38	M16×50	55	243	W 5/8	
0185	300A	12	318.5	6.0	50	M16×50	65	278	W 5/8	
0190	350A	14	355.6	6.0	50	M16×50	65	290	W 5/8	
0202	400A	16	406.4	6.0	50	M16×50	65	315	W 5/8	

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付


A10199 ステン吊タン付

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。

- 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
- 350A以上は製作品。
- SUS 304製。

品番コード A10199 ステン吊タン付

単位(mm)



サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0017	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	26	65	W 3/8	180
0021	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	26	68	W 3/8	160
0036	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	26	72	W 3/8	160
0055	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	26	76	W 3/8	140
0060	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	26	79	W 3/8	120
0074	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	26	85	W 3/8	100
0089	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 8×25	26	92	W 3/8	90
0093	80A	3	89.1	2.3	25	M 8×25	26	98	W 3/8	80
0106	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 8×25	26	105	W 3/8	70
0125	100A	4	114.3	2.3	25	M 8×25	26	111	W 3/8	70
0130	125A	5	139.8	3.0	32	M10×35	36	143	W 1/2	30
0144	150A	6	165.2	3.0	32	M12×45	36	156	W 1/2	25
0159	200A	8	216.3	3.0	32	M12×45	36	181	W 1/2	
0163	250A	10	267.4	4.0	50	M16×50	55	236	W 5/8	
0178	300A	12	318.5	4.0	50	M16×50	60	261	W 5/8	

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付