



A10179 防振CL吊バンド10tゴム

納期確認

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10179 防振CL吊バンド10tゴム


単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入 数 (個)
0014	15A	1/2	25.7	2.3	25	M 8×25	26	8	
0029	20A	3/4	31.2	2.3	25	M 8×25	26	8	
0033	25A	1	37.6	2.3	25	M 8×25	26	8	
0048	32A	1 1/4	46.3	2.3	25	M 8×25	26	8	
0052	40A	1 1/2	52.2	2.3	25	M 8×25	26	8	
0067	50A	2	64.1	2.3	25	M 8×25	26	8	
0071	65A	2 1/2	79.9	3.2	25	M10×30	26	8	
0086	80A	3	92.7	3.2	25	M10×30	26	8	
0103	100A	4	118.3	3.2	25	M10×30	26	8	
0118	125A	5	143.8	4.5	32	M12×45	35	10	
0122	150A	6	170.2	4.5	32	M12×45	35	10	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。



(はめ込みゴム)



(新型ゴム)

A10218 ステン防振CL吊バンド10tゴム

受注製作

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- SUS 304製。

品番コード A10218 ステン防振CL吊バンド10tゴム


単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入 数 (個)
0014	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 8×25	26	8	
0029	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 8×25	26	8	
0033	25A	1	37.6	2.0	25	M 8×25	26	8	
0048	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 8×25	26	8	
0052	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 8×25	26	8	
0067	50A	2	64.1	2.0	25	M 8×25	26	8	
0071	65A	2 1/2	79.9	2.0	25	M 8×25	26	8	
0086	80A	3	92.7	2.0	25	M 8×25	26	8	
0103	100A	4	118.3	2.0	25	M 8×25	26	8	
0118	125A	5	143.8	3.0	32	M10×35	35	10	
0122	150A	6	170.2	3.0	32	M12×45	35	10	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。



(はめ込みゴム)



(新型ゴム)

