


A10257 エイム本体



形鋼から吊ボルトをおろすための金具。固定タイプ。


- 吊ボルト径は $W\frac{3}{8}$ のみです。
- 許容静荷重／パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・該当せず
- 有色クロメートめっき仕上げ。(溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作)

品番コード A10257 エイム本体

単位 (mm)

サイズコード	品名	適合フランジ厚	吊ボルト径	入数(個)
0012	エイム本体	1~25	$W\frac{3}{8}$	50

A10257 エイム本体N型



形鋼から吊ボルトをおろすための金具。スライド可動タイプ。


- ナットが30mmスライドするので、吊ボルト位置の調整ができます。
- 吊ボルト径は $W\frac{3}{8}$ のみです。
- 許容静荷重／50kg
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10257 エイム本体N型

単位 (mm)

サイズコード	品名	適合フランジ厚	吊ボルト径	入数(個)
0027	エイム本体N型	1~22	$W\frac{3}{8}$	50

A10258 エイムS型



形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。固定タイプ。


- 吊ボルト径は $W\frac{3}{8}$ のみです。
- 許容静荷重／パターン1・70kg、パターン2・70kg、パターン3・70kg
- 有色クロメートめっき仕上げ。(溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作)

品番コード A10258 エイムS型

単位 (mm)

サイズコード	品名	適合フランジ厚	吊ボルト径	入数(個)
0010	エイムS型	1~15	$W\frac{3}{8}$	200

A10259 エイムF型



形鋼から吊ボルトをおろすための金具。複合傾斜対応タイプ。

- 許容静荷重／パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
- 有色クロメートめっき仕上げ。(溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作)

品番コード A10259 エイムF型

単位 (mm)

サイズコード	品名	適合フランジ厚	吊ボルト径	入数(個)
0017	エイムF30	1~25	$W\frac{3}{8}$	40
0021	エイムF40	1~25	$W\frac{1}{2}$	40