

## A10299 防振吊Aタイプ


配管、機器の防振用吊金具。重量物用。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10299 防振吊Aタイプ

単位 (mm)

| サイズコード | 型式     | 静的ばね定数 (kgf/cm) | たわみ (mm) | ゴム硬度 | 荷重範囲 (kgf)  | 吊ボルト径                         | 入数 (個) |
|--------|--------|-----------------|----------|------|-------------|-------------------------------|--------|
| 0012   | AD-550 | 506             | 1.4~4.3  | 50°  | 71 ~ 220    | W <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |        |
| 0027   | AD-560 | 861             | 1.5~4.2  | 60°  | 100.7~350.5 | W <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |        |
| 0031   | AD-660 | 1336            | 2.0~4.3  | 60°  | 170.0~452.0 | W <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |        |



※製品は必ずダブルナットでお取付けください。

## A10302 防振枠のみ (A型)

防振吊ADシリーズの枠のみ。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10302 防振枠のみ (A型)

単位 (mm)

| サイズコード | 型式     | A   | C   | H   | t   |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 0077   | AD-550 | 82  | 65  | 108 | 3.2 |
| 0081   | AD-560 | 102 | 80  | 130 | 3.2 |
| 0096   | AD-660 | 118 | 100 | 150 | 3.2 |

## A10301 防振吊W型


配管、機器の防振用吊金具。使用荷重範囲が広いタイプ。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10301 防振吊W型

単位 (mm)

| サイズコード | 型式      | 静的ばね定数 (kgf/cm) | たわみ (mm) | ゴム硬度 | 吊ボルト径                         | 荷重範囲 (kgf)  | ケース入数 (個) |
|--------|---------|-----------------|----------|------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 0012   | AD-340W | 30.0            | 0.7~5.7  | 40°  | W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 2.2~ 17.2   |           |
| 0027   | AD-350W | 46.0            | 0.9~6.8  | 50°  | W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 4.0~ 32.0   |           |
| 0031   | AD-360W | 64.0            | 0.9~7.1  | 60°  | W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 5.8~ 46.0   |           |
| 0046   | AD-450W | 71.5            | 0.9~7.0  | 50°  | W <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 6.3~ 50.4   |           |
| 0065   | AD-460W | 123.5           | 1.8~8.1  | 60°  | W <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 22.4~ 101.2 |           |
| 0070   | AD-550W | 253.0           | 1.4~8.6  | 60°  | W <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 35.5~ 220   |           |
| 0084   | AD-560W | 430.5           | 1.5~8.4  | 60°  | W <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 50.0~ 350.5 |           |
| 0099   | AD-660W | 668.0           | 2.0~8.6  | 60°  | W <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 85.0~ 452.0 |           |



## A10302 防振枠のみ (W型)

防振吊ADシリーズの枠のみ。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10302 防振枠のみ (W型)

単位 (mm)

| サイズコード | 型式      | A   | C   | H   | t   |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 0109   | AD-3W   | 47  | 40  | 85  | 2.3 |
|        | AD-3W   | 47  | 40  | 85  | 2.3 |
|        | AD-3W   | 47  | 40  | 85  | 2.3 |
| 0113   | AD-4W   | 61  | 45  | 100 | 3.2 |
|        | AD-4W   | 61  | 45  | 100 | 3.2 |
| 0128   | AD-550W | 82  | 65  | 142 | 3.2 |
| 0132   | AD-560W | 102 | 80  | 170 | 3.2 |
| 0147   | AD-660W | 118 | 100 | 180 | 3.2 |