

寸法表

[スタンダードタイプ]



呼び番号		寸法(mm)				先端角	
ノンコーティングシリーズ	コーティングシリーズ	外径	刃長	全長	シャンク系		
MVS2010-先端角	AMVS2010-先端角	1	2	40	4	60°	
MVS2015-先端角	AMVS2015-先端角	1.5	3	40	4		
MVS2020-先端角	AMVS2020-先端角	2	4	40	4		
MVS2025-先端角	AMVS2025-先端角	2.5	5	40	4		
MVS2030-先端角	AMVS2030-先端角	3	6	50	6		
MVS2040-先端角	AMVS2040-先端角	4	8	50	6		
MVS2050-先端角	AMVS2050-先端角	5	10	60	8		90°
MVS2060-先端角	AMVS2060-先端角	6	12	70	8		
MVS2080-先端角	AMVS2080-先端角	8	16	80	10		120°
MVS2100-先端角	AMVS2100-先端角	10	18	90	12		
MVS2120-先端角	AMVS2120-先端角	12	20	100	12		
MVS2160-先端角	AMVS2160-先端角	16	30	145	16		
MVS2200-先端角	AMVS2200-先端角	20	35	165	20		

※ ノンコーティングの場合、MVS2160、MVS2200は先むくタイプです。ご用命に際しましては呼び番号でご指示下さい。

例: ノンコーティングの場合はMVS2010-90 コーティングの場合はAMVS2010-90

※ 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。

寸法表

[ロングタイプ]



呼び番号		寸法(mm)				先端角
ノンコーティングシリーズ	コーティングシリーズ	外径	刃長	全長	シャンク系	
MVL2030-先端角	AMVL2030-先端角	3	6	100	3	60°
MVL2040-先端角	AMVL2040-先端角	4	8	100	4	
MVL2050-先端角	AMVL2050-先端角	5	10	110	5	
MVL2060-先端角	AMVL2060-先端角	6	12	120	6	
MVL2080-先端角	AMVL2080-先端角	8	16	150	8	90°
MVL2100-先端角	AMVL2100-先端角	10	18	160	10	
MVL2120-先端角	AMVL2120-先端角	12	20	180	12	120°
MVL2160-先端角	AMVL2160-先端角	16	30	230	16	
MVL2200-先端角	AMVL2200-先端角	20	35	250	20	

※ ご用命に際しましては呼び番号でご指示下さい。

例: ノンコーティングの場合はMVL2030-90 コーティングの場合はAMVL2030-90

※ 先端部には製作上0.1~0.2mm程度のフラットが残ります。