


DTシリーズ

DT series

精度・仕様 Specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length	許容差 Tolerance	真円度 Roundness	直径不同 Diameter variation	硬度 HRC Hardness
0.297...1.496	30	±0.3μm	0.3μm		58以上
1.497...10.010	40				58 or greater

形状 Dimensions



※挿入し易いように片側の端面に30°の面取りをしております。

※The edge on one side chamfered to a 30° angle for easier insertion.

セット番号 Set No.	基準寸法 Basic Size	呼び寸法 mm (0.001mm トビ) Set Range (0.001mm Step)				セット本数 No. of Pins	価格 (円) Price
DT - 03	0.300	0.297	0.298...	0.309	0.310	14	98,000
DT - 04	0.400	0.397	0.398...	0.409	0.410		98,000
DT - 05	0.500	0.497	0.498...	0.509	0.510		85,000
DT - 09	0.900	0.897	0.898...	0.909	0.910		85,000
DT - 10	1.000	0.997	0.998...	1.009	1.010		62,000
DT - 50	5.000	4.997	4.998...	5.009	5.010	62,000	
DT - 51	5.100	5.097	5.098...	5.109	5.110	77,500	
DT - 79	7.900	7.897	7.898...	7.909	7.910	77,500	
DT - 80	8.000	7.997	7.998...	8.009	8.010	93,000	
DT - 100	10.000	9.997	9.998...	10.009	10.010	93,000	

※バラの販売もいたします。また特殊寸法も要望により製作いたします。

※Also sold individually. Special sizes can also be prepared.

DPシリーズ

DP series

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トビ) Set Range (0.01mm Step)	セット本数 No. of Pins	価格 (円) Price	
			0級 Class 0 マスターピンゲージ Master Pin Gauge Set	1級 Class 1 スタンダードピンゲージ Standard Pin Gauge Set
DP-00 (ハンドセット)	0.05 0.06... 0.19 0.20	16	—	50,000
DP - 0A	0.20 0.21... 0.49 0.50	31	50,400	42,000
DP - 0B	0.50 0.51... 0.99 1.00		46,800	39,000
DP - 1A	1.00 1.01... 1.49 1.50	51	36,000	30,000
DP - 1B	1.50 1.51... 1.99 2.00			
DP - 2A	2.00 2.01... 2.49 2.50			
DP - 2B	2.50 2.51... 2.99 3.00			
DP - 3A	3.00 3.01... 3.49 3.50			
DP - 3B	3.50 3.51... 3.99 4.00			
DP - 4A	4.00 4.01... 4.49 4.50			
DP - 4B	4.50 4.51... 4.99 5.00			
DP - 5A	5.00 5.01... 5.49 5.50			
DP - 5B	5.50 5.51... 5.99 6.00			
DP - 6A	6.00 6.01... 6.49 6.50	46,800	39,000	
DP - 6B	6.50 6.51... 6.99 7.00	56,400	47,000	
DP - 7A	7.00 7.01... 7.49 7.50			
DP - 7B	7.50 7.51... 7.99 8.00	58,800	49,000	
DP - 8A	8.00 8.01... 8.49 8.50			
DP - 8B	8.50 8.51... 8.99 9.00			
DP - 9A	9.00 9.01... 9.49 9.50	9.50 9.51... 9.99 10.00		
DP - 9B	9.50 9.51... 9.99 10.00			

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トビ) Set Range (0.01mm Step)	セット本数 No. of Pins	価格 (円) Price	
			0級 Class 0 マスターピンゲージ Master Pin Gauge Set	1級 Class 1 スタンダードピンゲージ Standard Pin Gauge Set
DP - 10A	10.00 10.01... 10.49 10.50	51	—	61,500
DP - 10B	10.50 10.51... 10.99 11.00			
DP - 11A	11.00 11.01... 11.49 11.50			
DP - 11B	11.50 11.51... 11.99 12.00			
DP - 12A	12.00 12.01... 12.49 12.50			
DP - 12B	12.50 12.51... 12.99 13.00			
DP - 13A	13.00 13.01... 13.49 13.50			
DP - 13B	13.50 13.51... 13.99 14.00			
DP - 14A	14.00 14.01... 14.49 14.50			
DP - 14B	14.50 14.51... 14.99 15.00			
DP - 15A	15.00 15.01... 15.49 15.50	—	77,000	
DP - 15B	15.50 15.51... 15.99 16.00			
DP - 16A	16.00 16.01... 16.49 16.50			
DP - 16B	16.50 16.51... 16.99 17.00			
DP - 17A	17.00 17.01... 17.49 17.50			
DP - 17B	17.50 17.51... 17.99 18.00			
DP - 18A	18.00 18.01... 18.49 18.50			
DP - 18B	18.50 18.51... 18.99 19.00			
DP - 19A	19.00 19.01... 19.49 19.50			
DP - 19B	19.50 19.51... 19.99 20.00			

※φ0.2~φ10のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。また特殊寸法も製作いたします。

※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。

※All gauges with φ10 or smaller diameters can be used as master pin gauges (class 0).

Custom made specifications are also available.

※Pin gauges with φ10.01 or larger diameters are standard pin gauges (class 1).

DGPシリーズ

DGP series

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トビ) Set Range (0.01mm Step)	セット本数 No. of Pins	価格 (円) Price	
			0級 Class 0 マスターピンゲージ Master Pin Gauge Set	1級 Class 1 スタンダードピンゲージ Standard Pin Gauge Set
DGP - 0A	0.205 0.215... 0.495 0.505	31	85,800	66,000
DGP - 0B	0.505 0.515... 0.995 1.005		81,900	63,000
DGP - 1A	1.005 1.015... 1.495 1.505	51	71,500	55,000
DGP - 1B	1.505 1.515... 1.995 2.005			
DGP - 2A	2.005 2.015... 2.495 2.505			
DGP - 2B	2.505 2.515... 2.995 3.005			
DGP - 3A	3.005 3.015... 3.495 3.505			
DGP - 3B	3.505 3.515... 3.995 4.005			
DGP - 4A	4.005 4.015... 4.495 4.505			
DGP - 4B	4.505 4.515... 4.995 5.005			
DGP - 5A	5.005 5.015... 5.495 5.505			
DGP - 5B	5.505 5.515... 5.995 6.005			
DGP - 6A	6.005 6.015... 6.495 6.505	75,400	58,000	
DGP - 6B	6.505 6.515... 6.995 7.005	79,300	61,000	
DGP - 7A	7.005 7.015... 7.495 7.505			
DGP - 7B	7.505 7.515... 7.995 8.005	81,300	62,500	
DGP - 8A	8.005 8.015... 8.495 8.505			
DGP - 8B	8.505 8.515... 8.995 9.005			
DGP - 9A	9.005 9.015... 9.495 9.505	9.505 9.515... 9.995 10.005		
DGP - 9B	9.505 9.515... 9.995 10.005			

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トビ) Set Range (0.01mm Step)	セット本数 No. of Pins	価格 (円) Price	
			0級 Class 0 マスターピンゲージ Master Pin Gauge Set	1級 Class 1 スタンダードピンゲージ Standard Pin Gauge Set
DGP - 10A	10.005 10.015... 10.495 10.505	51	—	69,000
DGP - 10B	10.505 10.515... 10.995 11.005			
DGP - 11A	11.005 11.015... 11.495 11.505			
DGP - 11B	11.505 11.515... 11.995 12.005			
DGP - 12A	12.005 12.015... 12.495 12.505			
DGP - 12B	12.505 12.515... 12.995 13.005			
DGP - 13A	13.005 13.015... 13.495 13.505			
DGP - 13B	13.505 13.515... 13.995 14.005			
DGP - 14A	14.005 14.015... 14.495 14.505			
DGP - 14B	14.505 14.515... 14.995 15.005			

※φ0.205~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。

また特殊寸法も製作いたします。

※φ10.015以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。

※All gauges with φ10.005 or smaller diameters can be used as master pin gauges (class 0).

Custom made specifications are also available.

※Pin gauges with φ10.015 or larger diameters are standard pin gauges (class 1).

DXシリーズ

DX series

精度・仕様 Specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length	許容差 Tolerance	真円度・直径不同 Roundness・Diameter variation	硬度 HRC Hardness
0.201...0.999	40	±0.5μm	0.3μm	58以上
1.001...9.999	50			58 or greater

0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。

1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

※DXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。

The nominal sizes are indicated on the plastic case for gauges up to 0.999 mm; the nominal sizes on the pin gauges, as well gauges in sizes 1.001 mm and larger, are laser-engraved.

※All gauges in the DX series are master pin gauges (0 class).