


## 外形寸法図 (付属品 : P、P2)

- 二山ナックル (Y) 用ピン (P)
  - ・φ12、φ16、φ40～φ160

・φ20～φ32

材質：鋼  
亜鉛クロメート処理



形番	適用チューブ 内径 (mm)	A	B	C	D	CD	E	EL	T	X	Y	使用する止め輪割ピン	質量(g)
P2-P-16	12・16	18	13	0.7	4	5 <sup>-0.010</sup> <sub>-0.028</sub>	—	—	—	—	—	E形止め輪4	3.0
M1-P-20	20	37	—	—	—	10 <sup>-0.013</sup> <sub>-0.035</sub>	4	28	2	10.5	18	割ピン	29
M1-P-30	25・32	46	—	—	—	12 <sup>-0.018</sup> <sub>-0.043</sub>	4	37	2.5	13	21	割ピン	50
S1-P-40	40・50	43.5	36.2	1.15	11.5	12 <sup>-0.032</sup> <sub>-0.059</sub>	—	—	—	—	—	軸用C形12	40
S1-P-63	63	47.5	40.2	1.15	13.4	14 <sup>-0.032</sup> <sub>-0.059</sub>	—	—	—	—	—	軸用C形14	60
S1-P-80	80・100	64	56.2	1.35	19	20 <sup>-0.040</sup> <sub>-0.073</sub>	—	—	—	—	—	軸用C形20	160
SCS-125P	125・140	75	66.3	1.35	23.9	25 <sup>-0.040</sup> <sub>-0.073</sub>	—	—	—	—	—	軸用C形25	250
SCS-160P	160	92	82.7	1.65	30.3	32 <sup>-0.050</sup> <sub>-0.089</sub>	—	—	—	—	—	軸用C形32	500

- 二山ナックル (Y2) 用ピンは二山クレビス (CB2) 用ピン (P2) と共通です。  
外形寸法については1096ページを参照してください。

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・  
COVP/N2

SSD2

SSG

**SSD**

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・  
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

ジョックキア

FJ

FK

スピード  
コントローラ

巻末