


ハイス

CBS

切削条件表

P266

皿小ネジ用沈めフライス Screw Countersink



公差(Tolerance)	D1 : $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$	D : $\begin{matrix} +0.2 \\ 0 \end{matrix}$	d : h8
---------------	---	---	--------

右刃右ネジレ12° 刃数:4 SKH51
Helix Angle-Right12° Number of Flute:4 HSS

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
3	3.2	2.5	7.5	6	37	6
4	4.2	3.5	9.5	8	44	6
5	5.2	4	12	10	51	8
6	6.2	5	14	11	57	10

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
8	8.2	7	18.5	15	64	10
10	10.3	9	23	24.4	74	12
12	12.4	11	27	28.3	83	12


ハイス

CBO

切削条件表

P266

押出ピン用沈めフライス Push Pin Counterbore



公差(Tolerance)	D1 : $\begin{matrix} -0.03 \\ -0.05 \end{matrix}$	D : $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix}$	d : h8
---------------	---	---	--------

右刃右ネジレ12° 刃数:4 SKH56
Helix Angle-Right12° Number of Flute:4 HSS-Co.

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
1	1	3	6	7	36.5	5
1.5	1.5	3	6	7	36.5	5
2	2	3	6	7	36.5	5
2.5	2.5	3	6	7	36.5	5
3	3	3	6	7	37	5
3.5	3.5	3	8	8	42	6
4	4	4	8	8	43	6
4.5	4.5	4	9	8	45	6
5	5	5	9	10	51	6

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
6	6	5	10	10	55	8
7	7	6	11	10	55	8
8	8	8	13	12	64	8
9	9	8	14	12	64	10
10	10	10	15	12	66	10
12	12	10	17	14	69	10
14	14	12	19	14	76	12
16	16	13	21	16	79	12
20	20	20	25.5	19	100	16