


ハイス

CB

切削条件表

P265

六角穴付ボルト用沈めフライス ストレートシャンク Counterbore With Straight Shank



右刃右ネジレ12° 刃数:4 SKH51
Helix Angle-Right12° Number of Flute:4 HSS

公差 (Tolerance)	D1: $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$	D: $\begin{matrix} +0.2 \\ 0 \end{matrix}$	d: h8
----------------	--	--	-------

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
3	3.2	3	5.9	7	37	6
4	4.2	4	7.4	10	44	6
5	5.2	5	8.9	13	51	6
6	6.2	6	10.4	15	58	8
8	8.2	8	13.4	16	67	10
10	10.3	10	16.8	16	74	12
12	12.4	12	18.8	20	83	12
14	14.4	14	24	20	90	12

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
16	16.5	16	26	22	100	16
18	18.5	18	28	24	104	16
20	21	21	30	26	109	16

1/4	6.55	6	11	14	58	8
5/16	8.25	8	14	16	67	10
3/8	9.8	9	15	16	73	12
1/2	13.2	13	20	20	83	12


ハイス

CBT

切削条件表

P265

六角穴付ボルト用沈めフライス テーパーシャンク Counterbore With Taper Shank



右刃右ネジレ12° 刃数:4 SKH51
Helix Angle-Right12° Number of Flute:4 HSS

公差 (Tolerance)	D1: $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$	D: $\begin{matrix} +0.2 \\ 0 \end{matrix}$
----------------	--	--

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	MT No. Shank MTNo.
10	10.3	10	16.8	16	101.5	1
12	12.4	12	18.8	18	106.5	1
14	14.4	14	24	20	110.5	1
16	16.5	16	26	22	130.5	2
18	18.5	18	28	24	134.5	2
20	21	21	30	26	138.5	2
22	23	23	32	28	142.5	2
24	25	25	36	32	170	3
30	31.5	31	45	38	182	3
36	37.5	37	53	44	196	3

呼び寸法 Size	案内径 (φD1) Guide Dia.	案内長 (ℓ1) Length of Guide	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	MT No. Shank MTNo.
42	44	44	59	52	210	3
45	47	47	64	55	243	4
48	50	50	67	58	249	4

3/8	9.8	10	15	16	102.5	1
1/2	13.2	13	20	18	106.5	1
5/8	16.5	16	26	22	128.5	2
3/4	20	20	29	26	135.5	2
7/8	23	23	32	28	140.5	2
1"	26.5	26	37	32	169	3