


ハイス

DCBSTA

切削条件表

P269

TAS 皿小ネジ用ドリル付沈めフライス TAS Screw Countersink With Drill



公差 (Tolerance) D1: h8 D: h8 d: h8

右刃右ネジレ25° (D1) 刃数:2 SKH51

Helix Angle-Right25°(D1) Number of Flute:2 HSS

呼び 寸法	ドリル径 (φD1)	ドリル長 (ℓ1)	刃径 (φD)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (φd)
Size	Drill Dia.	Length of Drill	Dia.	Length of Flutes	Overall Length	Shank Dia.
M 3	3.4	11.5	6.4	10.5	60	6
M 4	4.5	16.1	8.4	11.9	66	6
M 5	5.5	19.6	10.4	13.4	76	8

呼び 寸法	ドリル径 (φD1)	ドリル長 (ℓ1)	刃径 (φD)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (φd)
Size	Drill Dia.	Length of Drill	Dia.	Length of Flutes	Overall Length	Shank Dia.
M 6	6.6	22.1	12.5	14.9	80	10
M 8	9	24.3	16.5	17.7	85	12
M10	11	30	21	22	95	12
M12	14	32	25	27.5	102	12