


ハイス

DCB-SRM

切削条件表
P269

六角ボルト沈め用段付ドリル(ストレートシャンク) R型 Counterbore With Drill(Straight Shank)



公差(Tolerance)	D1: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	D: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	h7
---------------	--	---	----

右刃右ネジレ35° (D) 窒化処理 刃数:2 SKH51
Helix Angle-Right35°(D) Nitridization Number of Flute:2 HSS

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M 3	3.4	13	6.5	12	65	6
M 4	4.5	18	8	17	75	6
M 5	5.5	22	9.5	18	85	8
M 6	6.6	25	11	20	90	8
M 8	9	28	14	27	100	12
M10	11	30	17.5	30	110	12
M12	14	32	20	33	115	12
M14	16	35	23	40	125	12


呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M16	18	40	26	45	135	12
M18	20	45	29	50	145	12
1/4	6.9	25	11	20	90	8
5/16	8.9	28	14	27	100	12
3/8	10.5	30	15	30	110	12
1/2	14.7	32	20	33	115	12
5/8	17.9	40	26	45	135	12

ハイス

DCB-SHM

切削条件表
P269

平小ネジ沈め用段付ドリル(ストレートシャンク) H型 Screw Counterbore With Drill(Straight Shank)



公差(Tolerance)	D1: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	D: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$	h7
---------------	--	---	----

右刃右ネジレ35° (D) 窒化処理 刃数:2 SKH51
Helix Angle-Right35°(D) Nitridization Number of Flute:2 HSS

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M3	3.4	13	5.9	12	65	6
M4	4.5	18	7.4	17	75	6

呼び寸法 Size	ドリル径 (φD1) Drill Dia.	ドリル長 (ℓ1) Length of Drill	刃径 (φD) Dia.	刃長 (ℓ) Length of Flutes	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (φd) Shank Dia.
M5	5.5	22	9.4	18	85	8
M6	6.6	25	11	20	90	8
M8	9	28	14.5	27	100	12