


로브 노브

- **재료**
디버링 및 경면 연마(Deburred & mirror polishing) 주조 알루미늄.
- **조립**
H7 림 처리 막힌 홀 또는 나사 막힌 홀.

스페셜 요청

- 드릴링 가공하지 않은 허브, 분사기를 써서 무광택 마감 처리.
- 나사 처리한 막힌 홀.
- 분사기를 써서 무광택 마감 처리.



Elesa 표준		주요 규격				장착 홀			q
코드	설명	D	L-1	d1 -0.5	l2	d H7	d	h	g
169521	VCM.40-8	40	25	15	12.5	8	-	15	28
169522	VCM.40-M8	40	25	15	12.5	-	M8	15	28
169526	VCM.50-10	50	32	19	16	10	-	18	53
169527	VCM.50-M10	50	32	19	16	-	M10	18	54
169531	VCM.60-12	60	40	21	20	12	-	22	92
169532	VCM.60-M12	60	40	21	20	-	M12	22	88
169536	VCM.70-16	70	46	26	23	16	-	28	142
169537	VCM.70-M16	70	46	26	23	-	M16	28	142