


바닥이 접힌 수직 토글 클램프 수명이 긴 제품 시리즈



• 재료

C10 아연 도금 강철(레버는 C40 강철로 만들). 검정색 산화 강철로 만든 MVA.LLE03.

- Execution A: 개방 클램핑 레버 그리고 마운팅 플랜지 2개 포함.
- Execution E: 단단한 클램핑 레버와 볼트 유지기(retainer).

• 회전 핀

경화, 흑화(black-oxide), 분쇄 강철.

• 서포트 부싱

경화, 흑화(black-oxide), 분쇄 강철.

• 조정 나사와 너트

아연 도금 강철.

• 핸들

폴리염화비닐 기반 테크노폴리머. 솔벤트, 기름, 유지와 기타 화학약품에 내성을 보임.

• 클램핑 볼트

별도 주문.


기능과 용도

모든 분절 조인트는 특수 유지로 윤활처리되어 있다.


조이는 작업 중에 레버를 제어하여 측면 추력 때문에 기능에 영향을 받지 않도록 방지한다.

수명이 긴 제품 시리즈인 토글 클램프는 고품질 소재로 만들기 때문에 용접 지그(welding jig), 목수 작업, 금형 등 고하중 매체 그리고 일반적으로 높은 형체 회전우력(clamping torque)과 반복 이동이 필요한 경우에 적합하다. 1백 만 사이클 인증.

MVA-LLA



MVA-LLE



Elesa 표준		주요 치수															홀딩 포스		q
코드	사양	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]	FH2 [N]	g
GG.AA600	MVA.LLA01	32	36	48	6	M5	6.5	136.5	30	16	49	91	20	32	-	3.5	2200	2800	330
GG.AA630	MVA.LLA02	-	36	48	-	M6	6.5	136.5	30	16	44	86	20	32	6	3.5	2200	2800	325
GG.AA610	MVA.LLE01	40	43	45	8.5	M8	6.5	162	32	18	67.5	110.5	20	32	-	3	2200	3500	360
GG.AA640	MVA.LLE02	-	54	65	-	M10	8.5	215	50	24	64	129.5	30	45	10	5	4400	8200	1200