

# SSH.



## 스프링이 달린 클램핑 볼트



- **베이스와 플랜지**  
경화 열처리 탄소강(Nitrided steel).
- **스텝**  
조정용 나사드라이버 슬롯식 헤드가 있는 아연 도금 강철.
- **스프링**  
경화 하모닉 스틸(Hardened harmonic steel).
- **너트**  
아연 도금 강철.

### 기능과 용도

스프링이 달린 SSH. 클램핑 볼트는 플랜지나 스텝에 작용하여 스프링 압착률을 조정하는 방식으로 기계가공 공작품에서 레버의 형체력을 보상하는데 필요한 애플리케이션에 적합하다.



Elesa 표준		주요 치수				q
코드	사양	d	l	h	d1	g
GG.AU128	SSH.M5x45	M5	45	13	10	15
GG.AU129	SSH.M6x50	M6	50	15	13	27
GG.AU130	SSH.M8x70	M8	70	17	15	58
GG.AU131	SSH.M10x85	M10	85	20	18	123
GG.AU132	SSH.M12x106	M12	106	24	21	196