



速度範囲番号・選定グラフ



オプション

JN ジャムナット


RoHS



型式	適応型式	A (mm)	B (mm)	H (mm)	質量 (g)	材質	表面処理
JN-M10 x 1.0	TK21	15	14	3.2	2	鋼材	ニッケル (シルバー色)

SC ストップカラー

RoHS



型式	適応型式	A (mm)	B (mm)	H (mm)	質量 (g)	材質	表面処理
SC-M10 x 1.0 - L10	TK21-□ M	16.2	14	10	7	鋼材	ニッケル (シルバー色)
SC-M10 x 1.0 - L16	TK21-□ MB	16.2	14	16	12		

SLA 偏角度アダプタ

P 30 をご参照下さい。