

ステンレス丸棒

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441CA-6	6	300	420円	462円
EA441CA-8	8	300	700円	770円
EA441CA-10	10	300	990円	1,089円
EA441CA-12	12	300	1,390円	1,529円
EA441CA-15	15	300	1,780円	1,958円
EA441CA-16	16	300	1,480円	1,628円
EA441CA-20	20	300	2,350円	2,585円
EA441CA-22	22	300	2,900円	3,190円
EA441CA-25	25	300	3,400円	3,740円
EA441CA-28	28	300	4,270円	4,697円
EA441CA-30	30	300	5,120円	5,632円
EA441CA-32	32	300	5,670円	6,237円
EA441CB-6	6	600	700円	770円
EA441CB-8	8	600	1,290円	1,419円
EA441CB-10	10	600	1,850円	2,035円
EA441CB-12	12	600	2,540円	2,794円
EA441CB-15	15	600	3,390円	3,729円
EA441CB-16	16	600	2,700円	2,970円
EA441CB-20	20	600	4,340円	4,774円
EA441CB-22	22	600	5,100円	5,610円
EA441CB-25	25	600	6,270円	6,897円
EA441CB-28	28	600	7,800円	8,580円
EA441CB-30	30	600	8,870円	9,757円
EA441CB-32	32	600	10,200円	11,220円
EA441CC-6	6	1200	1,390円	1,529円
EA441CC-8	8	1200	2,420円	2,662円
EA441CC-10	10	1200	3,230円	3,553円
EA441CC-12	12	1200	4,610円	5,071円
EA441CC-15	15	1200	6,520円	7,172円
EA441CC-16	16	1200	5,400円	5,940円
EA441CC-20	20	1200	8,990円	9,889円
EA441CC-22	22	1200	9,900円	10,890円
EA441CC-25	25	1200	12,300円	13,530円
EA441CC-28	28	1200	15,400円	16,940円
EA441CC-30	30	1200	17,700円	19,470円
EA441CC-32	32	1200	20,000円	22,000円

- JIS規格…G4303
- 耐食性・耐熱性に優れています。

アルミ丸棒(A5052)

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441DE-6	6	300	630円	693円
EA441DE-8	8	300	740円	814円
EA441DE-10	10	300	860円	946円
EA441DE-12	12	300	970円	1,067円
EA441DE-15	15	300	1,090円	1,199円
EA441DE-20	20	300	1,200円	1,320円
EA441DE-22	22	300	1,410円	1,551円
EA441DE-25	25	300	1,760円	1,936円
EA441DE-30	30	300	2,120円	2,332円
EA441DE-32	32	300	2,420円	2,662円
EA441DE-35	35	300	3,100円	3,410円
EA441DE-38	38	300	3,460円	3,806円
EA441DF-6	6	600	740円	814円
EA441DF-8	8	600	860円	946円
EA441DF-10	10	600	1,090円	1,199円
EA441DF-12	12	600	1,430円	1,573円
EA441DF-15	15	600	1,820円	2,002円
EA441DF-20	20	600	2,900円	3,190円
EA441DF-22	22	600	3,300円	3,630円
EA441DF-25	25	600	2,930円	3,223円
EA441DF-30	30	600	3,870円	4,257円
EA441DF-32	32	600	4,520円	4,972円
EA441DF-35	35	600	5,490円	6,039円
EA441DF-38	38	600	6,460円	7,106円
EA441DG-6	6	1200	970円	1,067円
EA441DG-8	8	1200	1,200円	1,320円
EA441DG-10	10	1200	1,430円	1,573円
EA441DG-12	12	1200	1,920円	2,112円
EA441DG-15	15	1200	3,000円	3,300円
EA441DG-20	20	1200	3,620円	3,982円
EA441DG-22	22	1200	4,270円	4,697円
EA441DG-25	25	1200	5,530円	6,083円
EA441DG-30	30	1200	7,720円	8,492円
EA441DG-32	32	1200	9,040円	9,944円
EA441DG-35	35	1200	10,600円	11,660円
EA441DG-38	38	1200	12,600円	13,860円

- JIS規格…H404 A5052BD
- 疲労強度が高く耐海水性に優れています。

アルミ丸棒(A2017)

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441DA-6	6	300	740円	814円
EA441DA-8	8	300	860円	946円
EA441DA-10	10	300	970円	1,067円
EA441DA-12	12	300	1,090円	1,199円
EA441DA-15	15	300	1,200円	1,320円
EA441DA-20	20	300	1,320円	1,452円
EA441DA-22	22	300	1,460円	1,606円
EA441DA-25	25	300	1,800円	1,980円
EA441DA-30	30	300	2,190円	2,409円
EA441DA-32	32	300	2,520円	2,772円
EA441DA-34	34	300	2,860円	3,146円
EA441DA-35	35	300	3,230円	3,553円
EA441DA-38	38	300	3,580円	3,938円
EA441DB-6	6	600	860円	946円
EA441DB-8	8	600	970円	1,067円
EA441DB-10	10	600	1,200円	1,320円
EA441DB-12	12	600	1,550円	1,705円
EA441DB-15	15	600	1,940円	2,134円
EA441DB-20	20	600	2,050円	2,255円
EA441DB-22	22	600	2,380円	2,618円
EA441DB-25	25	600	3,050円	3,355円
EA441DB-30	30	600	4,000円	4,400円
EA441DB-32	32	600	4,680円	5,148円
EA441DB-34	34	600	5,350円	5,885円
EA441DB-35	35	600	5,690円	6,259円
EA441DB-38	38	600	6,690円	7,359円
EA441DC-6	6	1200	1,090円	1,199円
EA441DC-8	8	1200	1,320円	1,452円
EA441DC-10	10	1200	1,550円	1,705円
EA441DC-12	12	1200	2,030円	2,233円
EA441DC-15	15	1200	3,100円	3,410円
EA441DC-20	20	1200	3,740円	4,114円
EA441DC-22	22	1200	4,430円	4,873円
EA441DC-25	25	1200	5,740円	6,314円
EA441DC-30	30	1200	8,000円	8,800円
EA441DC-32	32	1200	9,360円	10,296円
EA441DC-34	34	1200	10,400円	11,440円
EA441DC-35	35	1200	11,000円	12,100円
EA441DC-38	38	1200	13,000円	14,300円

- JIS規格…外径6~15mm:H4040 A2017BD
外径20~38mm:H4040 A2017BE
- 強度が高く切削加工に適しています。

キャストナイロン丸棒(CN-MD)

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441SJ-30	30	300	2,770円	3,047円
EA441SJ-40	40	300	3,380円	3,718円
EA441SJ-50	50	300	3,500円	3,850円
EA441SJ-60	60	300	5,030円	5,533円
EA441SJ-70	70	300	6,620円	7,282円
EA441SJ-80	80	300	8,650円	9,515円
EA441SJ-90	90	300	10,800円	11,880円
EA441SJ-100	100	300	11,600円	12,760円
EA441SK-30	30	500	4,600円	5,060円
EA441SK-40	40	500	5,650円	6,215円
EA441SK-50	50	500	5,840円	6,424円
EA441SK-60	60	500	8,380円	9,218円
EA441SK-70	70	500	11,100円	12,210円
EA441SK-80	80	500	14,400円	15,840円
EA441SK-90	90	500	18,000円	19,800円
EA441SK-100	100	500	19,200円	21,120円

- 材質…MCナイロン

〔耐候性〕MCナイロン丸棒

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441ND-20	20	500	2,440円	2,684円
EA441ND-25	25	500	3,800円	4,180円
EA441ND-30	30	500	4,640円	5,104円
EA441ND-35	35	500	5,300円	5,830円
EA441ND-40	40	500	5,680円	6,248円
EA441ND-45	45	500	5,830円	6,413円
EA441ND-50	50	500	5,880円	6,468円

- 材質…MCナイロン(MC801)

銅丸棒

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441AA-6	6	300	630円	693円
EA441AA-8	8	300	720円	792円
EA441AA-10	10	300	790円	869円
EA441AA-12	12	300	1,100円	1,210円
EA441AA-15	15	300	1,730円	1,903円
EA441AA-18	18	300	2,470円	2,717円
EA441AA-20	20	300	3,020円	3,322円
EA441AA-22	22	300	3,640円	4,004円
EA441AA-25	25	300	4,680円	5,148円
EA441AA-28	28	300	5,860円	6,446円
EA441AA-30	30	300	6,730円	7,403円
EA441AA-32	32	300	7,630円	8,393円
EA441AB-6	6	600	990円	1,089円
EA441AB-8	8	600	1,180円	1,298円
EA441AB-10	10	600	1,480円	1,628円
EA441AB-12	12	600	2,080円	2,288円
EA441AB-15	15	600	3,280円	3,608円
EA441AB-18	18	600	4,680円	5,148円
EA441AB-20	20	600	5,760円	6,336円
EA441AB-22	22	600	6,940円	7,634円
EA441AB-25	25	600	8,920円	9,812円
EA441AB-28	28	600	11,200円	12,320円
EA441AB-30	30	600	12,900円	14,190円
EA441AB-32	32	600	14,600円	16,060円
EA441AC-6	6	1200	1,760円	1,936円
EA441AC-8	8	1200	2,330円	2,563円
EA441AC-10	10	1200	2,800円	3,080円
EA441AC-12	12	1200	4,000円	4,400円
EA441AC-15	15	1200	6,220円	6,842円
EA441AC-18	18	1200	8,990円	9,889円
EA441AC-20	20	1200	11,000円	12,100円
EA441AC-22	22	1200	13,300円	14,630円
EA441AC-25	25	1200	17,200円	18,920円
EA441AC-28	28	1200	21,500円	23,650円
EA441AC-30	30	1200	24,700円	27,170円
EA441AC-32	32	1200	28,100円	30,910円

- JIS規格…H3250 C1100BD
(6mm, 8mmのみJIS規格が異なります。)

- 電気・熱の伝導性に優れています。

キャストナイロン丸棒(CN-NB)

品番	径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA441SN-30	30	300	2,630円	2,893円
EA441SN-40	40	300	3,220円	3,542円
EA441SN-50	50	300	3,340円	3,674円
EA441SN-60	60	300	4,790円	5,269円
EA441SN-70	70	300	6,300円	6,930円
EA441SN-80	80	300	8,230円	9,053円
EA441SN-90	90	300	10,300円	11,330円
EA441SN-100	100	300	11,000円	12,100円
EA441SP-30	30	500	4,380円	4,818円
EA441SP-40	40	500	5,370円	5,907円
EA441SP-50	50	500	5,570円	6,127円
EA441SP-60	60	500	7,990円	8,789円
EA441SP-70	70	500	10,500円	11,550円
EA441SP-80	80	500	13,700円	15,070円
EA441SP-90	90	500	17,100円	18,810円
EA441SP-100	100	500	18,300円	20,130円
EA441SR-30	30	1000	8,760円	9,636円
EA441SR-40	40	1000	10,800円	11,880円
EA441SR-50	50	1000	11,100円	12,210円
EA441SR-60	60	1000	14,800円	16,280円
EA441SR-70	70	1000	19,500円	21,450円
EA441SR-80	80	1000	25,400円	27,940円
EA441SR				