

PMXT シリーズ

固定型・大型シリーズ


■ 油圧式（鉱物油）

■ 使用温度範囲：-10℃～+80℃

RoHS



寸法図



寸法データ

型式	速度番号	A (mm)	A1 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	E1 (mm)	F (mm)	WF (mm)	WL (mm)	質量 (g)
PMXT1525M-□	-1/-2/-3	144	162	M45 x 1.5	13	38	44	92	43.2	19.1	1.0
PMXT1550M-□	-1/-2/-3	195	213					118			1.1
PMXT1575M-□	-1/-2/-3	246	264					143			1.3
PMXT2050M-□	-1/-2/-3	226	243	M64 x 2.0	19	50	57	140	61.5	19.1	2.7
PMXT2100M-□	-1/-2/-3	328	345					191			3.3
PMXT2150M-□	-1/-2/-3	456	473			60	60	241			4.2

※ □は速度番号です。

技術データ

型式	速度番号	(S) ストローク (mm)	(E _r) 最大吸収 エネルギー (J)	(E _r C) 時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/Hr)	(F _p) 最大 衝撃力 (N)	復帰用 スプリング力		(F _D) 最大 推進力 (N)
						圧縮 (N)	伸長 (N)	
PMXT1525M-□	-1/-2/-3	25	367	126,000	29,000	49	68	6,700
PMXT1550M-□	-1/-2/-3	50	735	166,000		47	80	
PMXT1575M-□	-1/-2/-3	75	1130	200,000		32	80	
PMXT2050M-□	-1/-2/-3	50	1865	270,000	60,500	76	155	17,800
PMXT2100M-□	-1/-2/-3	100	3729	360,000		69	160	
PMXT2150M-□	-1/-2/-3	150	5650	421,000		90	285	