




FRT-L1 シリーズ

RoHS対応品

ロータリーダンパー [両方向性]

固定式



<仕様>

型 式	定 格 ト ル ク
FRT-L1-202	$(200 \pm 40) \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ (2000 ± 400 gf·cm)
FRT-L1-302	$(300 \pm 60) \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ (3000 ± 600 gf·cm)

注1) 定格トルク値は回転速度20rpm、23℃時測定

注2) オイル粘度変更による特注対応可 (62ページ特注トルク対応表参照) (倉)

- *最大使用回転速度 50rpm
- *最大使用サイクル 10cycle/min
- *使用温度範囲 0~50℃
- *製品質量 14.1g
- *本体ケース、キャップ材質 ポリカーボネート (PC)
- *回転軸材質 ポリアセタール (POM)
- *使用オイル シリコンオイル



ダンパー特性

1. 速度特性

ロータリーダンパーは、回転速度に応じてトルクが変化します。一般的には右図の通り、回転速度が速くなると、トルクは上昇し、遅くなると下がります。また、起動時のトルクも定格トルクとは若干異なりますのでご注意ください。

2. 温度特性

ロータリーダンパーは、使用環境温度に応じてトルクが変化します。一般的には右図の通り、環境温度があがるとトルクは下がり、環境温度が下がるとトルクは上昇します。これはダンパー内部のシリコンオイル粘度が温度の影響を受け、変化するからです。但し、温度が常温に復帰するとトルクも元に戻ります。



1 ロータリーダンパー
2 小型フラットダンパー
3 大型フラットダンパー
4 スピードコントローラ
5 ヘリカルインレタ
6 ガススプリング
7 機種選定用シート
8 価格表