


**3872**

RF100U

切削条件▶C-068

汎用 4枚刃 レギュラ コーナーR

●不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。



(単位：mm)

商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長	コーナー半径
	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	r
3872 6.005	6.0	6.0	5.5	57	13	21	0.5
3872 6.010	6.0	6.0	5.5	57	13	21	1.0
3872 6.020	6.0	6.0	5.5	57	13	21	2.0
3872 8.005	8.0	8.0	7.5	63	19	27	0.5
3872 8.010	8.0	8.0	7.5	63	19	27	1.0
3872 8.020	8.0	8.0	7.5	63	19	27	2.0
3872 10.005	10.0	10.0	9.2	72	22	32	0.5
3872 10.010	10.0	10.0	9.2	72	22	32	1.0
3872 10.020	10.0	10.0	9.2	72	22	32	2.0
3872 12.005	12.0	12.0	11.2	83	26	38	0.5
3872 12.010	12.0	12.0	11.2	83	26	38	1.0
3872 12.020	12.0	12.0	11.2	83	26	38	2.0
3872 16.005	16.0	16.0	15.0	92	32	44	0.5
3872 16.010	16.0	16.0	15.0	92	32	44	1.0
3872 16.020	16.0	16.0	15.0	92	32	44	2.0
3872 16.030	16.0	16.0	15.0	92	32	44	3.0
3872 20.005	20.0	20.0	19.0	104	38	54	0.5
3872 20.010	20.0	20.0	19.0	104	38	54	1.0
3872 20.020	20.0	20.0	19.0	104	38	54	2.0
3872 20.030	20.0	20.0	19.0	104	38	54	3.0
3872 25.020	25.0	25.0	23.5	121	45	65	2.0
3872 25.030	25.0	25.0	23.5	121	45	65	3.0

超硬エンドミル

不等
リード汎用
スクエア強ねじれ
スクエア高硬度
加工用アルミ・複合材
加工用

面取り用

ラフィング

コーナー
R付

ボール

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

FIRE