

不等リードRF100シリーズ


3498

RF100Ti

切削条件 ▶ C-069

4枚刃 レギュラ コーナーR

●チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高効率な加工が可能です。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長	コーナー半径
	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r
3498 6.005	6.0	6.0	5.5	57	13	21	0.5
3498 6.010	6.0	6.0	5.5	57	13	21	1.0
3498 6.015	6.0	6.0	5.5	57	13	21	1.5
3498 6.020	6.0	6.0	5.5	57	13	21	2.0
3498 8.005	8.0	8.0	7.5	63	19	27	0.5
3498 8.010	8.0	8.0	7.5	63	19	27	1.0
3498 8.015	8.0	8.0	7.5	63	19	27	1.5
3498 8.020	8.0	8.0	7.5	63	19	27	2.0
3498 10.005	10.0	10.0	9.2	72	22	32	0.5
3498 10.010	10.0	10.0	9.2	72	22	32	1.0
3498 10.015	10.0	10.0	9.2	72	22	32	1.5
3498 10.020	10.0	10.0	9.2	72	22	32	2.0
3498 12.005	12.0	12.0	11.2	83	26	38	0.5
3498 12.010	12.0	12.0	11.2	83	26	38	1.0
3498 12.015	12.0	12.0	11.2	83	26	38	1.5
3498 12.020	12.0	12.0	11.2	83	26	38	2.0
3498 12.025	12.0	12.0	11.2	83	26	38	2.5
3498 12.030	12.0	12.0	11.2	83	26	38	3.0
3498 12.040	12.0	12.0	11.2	83	26	38	4.0
3498 16.005	16.0	16.0	15.0	92	32	44	0.5
3498 16.010	16.0	16.0	15.0	92	32	44	1.0
3498 16.015	16.0	16.0	15.0	92	32	44	1.5
3498 16.020	16.0	16.0	15.0	92	32	44	2.0
3498 16.025	16.0	16.0	15.0	92	32	44	2.5
3498 16.030	16.0	16.0	15.0	92	32	44	3.0
3498 16.040	16.0	16.0	15.0	92	32	44	3.0
3498 20.005	20.0	20.0	19.0	104	38	54	0.5
3498 20.010	20.0	20.0	19.0	104	38	54	1.0
3498 20.015	20.0	20.0	19.0	104	38	54	1.5
3498 20.020	20.0	20.0	19.0	104	38	54	2.0
3498 20.025	20.0	20.0	19.0	104	38	54	2.5
3498 20.030	20.0	20.0	19.0	104	38	54	3.0
3498 20.040	25.0	25.0	23.5	121	45	65	4.0
3498 25.015	25.0	25.0	23.5	121	45	65	1.5
3498 25.020	25.0	25.0	23.5	121	45	65	2.0
3498 25.025	25.0	25.0	23.5	121	45	65	2.5

超硬エンドミル

不等
リード

汎用
スクエア

強ねじれ
スクエア

高硬度
加工用

Alミ合金材
加工用

面取り用

ラフィング

コーナー
R付

ボール

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

super A