

## ラジワン換気コア ドリルシリーズ

## 仕様

刃先径サイズ：100mm～170mm  
 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル（回転モード）  
 SDC軽量ハンマードリル（回転モード）  
 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照  
 チャックサイズ：10mm

ラジワンジャンク シリーズ



軸スピンドル(SDSタイプ)

クズ取りポン!  
特・中・米特許  
 センタードリル  
 ノンビスロック機構



取り付はスロットキーに合わせ  
 時計回りに回すだけ!

## ラジワン換気コア ドリル（サイディング・ウッド）



## 特長

木材・サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。

## 用途

窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP 樹脂系人工大理石、スレート、石膏ボード等の穴あけ作業に。

RCSVCタイプ（フルセット）

品番	サイズ( )	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
RCSVC- 1116	110 & 160	330/ 150	FCD-253	¥ 58,000	162104
RCSVC- 1217	120 & 170			¥ 63,000	162111

## ラジワン換気コア ドリル（ドラゴンALC）



## 特長

ALC（ピアノ線、鉄筋入り）に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。  
 コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。

## 用途

ALC（ピアノ線、鉄筋入り）、石膏ボードの穴あけ作業に。

FOALCタイプ（フルセット）

品番	サイズ( )	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
FOALC- 1116	110 & 160	330/ 150	FCD-253	¥ 58,000	162128
FOALC- 1217	120 & 170			¥ 63,000	162135

## ラジワン換気コア ドリル（ドラゴンダイヤ）



## 特長

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリート等の難削材への穴あけが水を使わず容易に出来ます。又、コア外周の溶射ドラゴン溝で切屑の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。

## 用途

PCコンクリート、鉄筋コンクリート（3分筋）、重量ブロック、硬質サイディング、レンガ、硬質タイル、押出し成形セメント板等の乾式穴あけ作業に。

RODGタイプ（フルセット）

品番	サイズ( )	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
RODG- 1116	110 & 160	330/ 150	FCP-250	¥ 126,200	162142
RODG- 1217	120 & 170			¥ 134,000	162159

## ラジワン換気コア ドリル（マルチ）



## 特長

新開発マルチ刃型によりサイディング（窯業系、金属系）、ALC（鉄筋入り）、デッキプレート、薄鉄板（1.2mm以下）、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。

## 用途

サイディング（窯業系、金属系）ALC（鉄筋入り）、デッキプレート、薄鉄板（1.2mm以下）、ブロック、モルタル、木材（釘入り）、2x 4材等の穴あけ作業に。

ROMCFタイプ（フルセット）

品番	サイズ( )	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMCF- 1116	110 & 160	310/ 130	FCD-253	¥ 58,000	162166
ROMCF- 1217	120 & 170			¥ 63,000	162173

## ラジワン換気コア ドリル（マルチレイヤー）



## 特長

マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。引っかかりのない安全な作業が行えます。断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で、目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。

## 用途

断熱材入複合壁、ALC（ピアノ線、鉄筋入り）、押出し成形セメント板、レンガ、瓦、塩ビパイプ、FRP サイディング（窯業系）、ブロック、モルタル、リブパイプ、FRP管等の穴あけ作業に。

ROMLCタイプ（フルセット）

品番	サイズ( )	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
ROMLC- 1116	110 & 160	330/ 150	FCD-253	¥ 80,000	162180
ROMLC- 1217	120 & 170		FCP-250	¥ 86,600	162197