

テーパーアダプター (ハンマードリル用)

TAタイプ (六角軸タイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (円)	JANコード 4986362	入数 (本)
TA- 16	コッター付	160	¥ 3,000	060066	10
TA- 30	コッターなし	300	¥ 12,000	060073	1
TA- 50	コッターなし	500	¥ 15,500	060080	1
TA- 75	コッターなし	750	¥ 22,000	060097	1
TA- 100	コッターなし	1000	¥ 25,500	060103	1
TA- 150	コッターなし	1500	¥ 37,000	060110	1
TA- 200	コッターなし	2000	¥ 53,000	060127	1
TA- 250	コッターなし	2500	¥ 70,000	060134	1
TA- 300	コッターなし	3000	¥ 90,000	060141	1

ZTAタイプ (SDSタイプ)

品番		全長 (mm)	標準価格 (円)	JANコード 4986362	入数 (本)
ZTA- 12	コッター付	120	¥ 4,000	060004	10
ZTA- 50	コッターなし	500	¥ 15,500	060011	1
ZTA- 100	コッターなし	1000	¥ 26,000	060028	1
ZTA- 150	コッターなし	1500	¥ 38,000	060035	1
* ZTA- 200	コッターなし	2000	¥ 53,000	060042	1
* ZTA- 250	コッターなし	2500	¥ 70,000	060059	1

ドリル抜きコッター

品番		全長 (mm)	標準価格 (円)	JANコード 4986362	入数 (本)
TADC		120	¥ 600	060158	10

ミカゲ石用ドリル (振動用)



用途 石材、御影石、PC板等への穴あけ作業に。



仕様 刃先径サイズ：3.4mm~ 8.5mm
 使用電動機：振動ドリル
 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 チャックサイズ：3.4mm~ 8.5mm 刃先径に準じます。

押し成形セメント板用ビット (回転用)



用途 押し成形セメント板への穴あけ作業に。
 (ゼットクリップの下穴加工に最適)



仕様 刃先径サイズ：10.5mm~ 13.0mm
 使用電動機：電気ドリル
 振動ドリル (回転モード)
 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
 チャックサイズ：10mm

MSタイプ (レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (円)	JANコード 4986362	入数 (本)
MS- 3.4	3.4	85/ 45	¥ 800	441056	10
MS- 3.5	3.5		¥ 800	441063	10
MS- 4.0	4.0		¥ 800	441070	10
MS- 4.3	4.3		¥ 800	441087	10
MS- 4.5	4.5		¥ 800	441094	10
MS- 4.8	4.8		¥ 800	441100	10
MS- 5.0	5.0		¥ 860	441117	10
MS- 5.5	5.5	100/ 55	¥ 860	441124	10
MS- 6.0	6.0		¥ 930	441131	10
MS- 6.4	6.4		¥ 930	441148	10
MS- 8.0	8.0	125/ 70	¥ 1,400	441155	10
MS- 8.5	8.5		¥ 1,400	441162	10

Hタイプ (レギュラーサイズ)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	標準価格 (円)	JANコード 4986362	入数 (本)
HH- 10.5	10.5	90/ 30	¥ 2,000	032193	10
HH- 11.0	11.0		¥ 2,000	032209	10
HH- 13.0	13.0	100/ 30	¥ 2,500	032216	10

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	A L C	日本壁	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石膏ボード	石材	大理石	瓦	押し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	プラスチック	塩化 ビニール材	デッキ プレート	
	ミカゲ石用ドリル																				
	押し成形セメント板用ビット																				

*:在庫僅少品